

KM 7404 FX

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 4 kogezone inkl. 1 effekfuldt PowerFlex-kogeområde
- 592 mm bred til indbygning i plan med bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity

EAN: 4002516270881 / Materiale nummer: 11390350 /
Gammelt materiale nummer: 26740460DFS

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Induktion
Konstruktion	
Uafhængigt af ovnen	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	1
Maksimalt antal gryder/pander	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	PowerFlex-kogezone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 140-190
Maks. Booster-effekt i W	2500
Maks. ydeevne i W	1850
Maks. TwinBooster-effekt i W	3000
2. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst til venstre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-160
Maks. Booster-effekt i W	1700
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. TwinBooster-effekt i W	2200
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	til højre
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect
Automatikfunktion Con@ctivity 3.0	•
Registrering af gryde og grydestørrelse	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Permanent gryderegistrering	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•

KM 7404 FX
 Induktionskogeplade
 med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



EAN: 4002516270881 / Materiale nummer: 11390350 /
 Gammelt materiale nummer: 26740460DFS

Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Minutur	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	592
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	492
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	570
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	470
Vægt i kg	11
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	596
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	496
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
Tilslutningslednings længde i m	1,4
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja

