

DA 3568 EXTA

Emhætte til udtræk

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



- En ekstremt flad emskærm med en bredde på 592 mm
- Enestående betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv og ensartet belysning – 2 LED-pærer
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover
- Til en bedst mulig funktion – ventilationsteknisk tilbehør

C

EAN: 4002516283164 / Materiale nummer: 11392190 /
Gammelt materiale nummer: 28356857D

Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Udluftning
Tilslutning til ekstern motor mulig	•
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 19-P
Design	
Farve	rustfrit stål
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Årligt energiforbrug i kWh/år	106,6
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
Lys	
LED	•
Antal x Watt	2 x 3 W
Lysstyrke i Lx	420 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	592
Emfangets højde i mm	37
Emfangets dybde i mm	309
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	13,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50

DA 3568 EXTA

Emhætte til udtræk

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



EAN: 4002516283164 / Materiale nummer: 11392190 /
Gammelt materiale nummer: 28356857D

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst

•

Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag

•

Udluftningsstudsens diameter i mm

150

Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade

anbefales

Ekstratilbehør


Aktivt kulfilter

Nein


DA 3568 EXTA

Emhætte til udtræk

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



DA 3560, DA 3560 EXT (skitse)



DA3568

1. Tilslut. til udluft. til det fri, recirk. m. ombygningssæt DUU 150, hvis luften ledes ovenud af skabet., 2. Skabelementet skal gøres 38 mm., 3. Tilslutning til udluftning til det fri føres alternativt bagud., 4. Overskabet kan udstyres med en mellemvæg efter monteringen. Indskud til fedtfilter og ved luftcirk. til lugtfilter – skal tilgæng. elige., Ved opmåling af skabshøjder og udskæring skal der tages hensyn til monteret tilbehør, (fx lydæmper, XKM-modul).