

DA 3598 EXTA

Emhætte til udtræk

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



- En ekstremt flad emskærm med en bredde på 892 mm
- Enestående betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv og ensartet belysning – 2 LED-pærer
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover

C

EAN: 4002516283232 / Materiale nummer: 11392200 / Gammelt materiale nummer: 28359857D

Konstruktion	
Indbygningsemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Udluftning
Tilslutning til ekstern motor mulig	•
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 19-P
Design	
Farve	rustfrit stål
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Årligt energiforbrug i kWh/år	108,8
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	C
Filtersystem	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
Lys	
LED	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Lysstyrke i Lx	500 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	892
Emfangets højde i mm	37
Emfangets dybde i mm	309
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	16,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50

DA 3598 EXTA

Emhætte til udtræk

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



EAN: 4002516283232 / Materiale nummer: 11392200 /
Gammelt materiale nummer: 28359857D

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst

•

Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag

•

Udluftningsstudsens diameter i mm

150

Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade

anbefales

Ekstratilbehør


Aktivt kulfilter

Nein

DA 3598 EXTA

Emhætte til udtræk

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



Installation drawings DA 3598, DA 3598 EXT