

DA 4208 D EXTA Puristic Plus

Frithængende emhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Enestående betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv og ensartet belysning – 4 LED-pærer
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover

C

EAN: 4002516283249 / Materiale nummer: 11392210 / Gammelt materiale nummer: 28420857D

Konstruktion	
Frithængende emhætter	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Udluftning
Tilslutning til ekstern motor mulig	•
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
Design	
Farve	rustfrit stål
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Årligt energiforbrug i kWh/år	106,7
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	B
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	3
Lys	
LED	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Lysstyrke i Lx	820 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	690
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	990
Emfangets højde i mm	70
Emfangets dybde i mm	598
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	31,0
Tilslutningslednings længde i m	0,0
Tilslutning	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01

DA 4208 D EXTA Puristic Plus

Frithængende emhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.




EAN: 4002516283249 / Materiale nummer: 11392210 /
Gammelt materiale nummer: 28420857D

Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein

DA 4208 D EXTA Puristic Plus

Frithængende emhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



DA 410-6, DA428, DA 6396 D, DA 6596 D (skitse)

1) Installationsområde, 2) Udluftning, 3) Recirkulation, 4) Alternativ indbygning m. afstandsramme, 5) Luftudgang ved recirkulation monteret opad, 6) Der skal trækkes en ledning fra tilslutningen i loftet til tilslutningen i emhætten og ved udluftning til det fri et fleksibelt udsugningsrør.