

DA 2578 EXTA

Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



- Fuldintegrerbar med en bredde på 702 mm
- Enestående betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv og ensartet belysning – 2 LED-pærer
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover

C

EAN: 4002516283256 / Materiale nummer: 11392230 / Gammelt materiale nummer: 28257857D

Konstruktion	
Indsatsemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Udluftning
Tilslutning til ekstern motor mulig	•
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 15-P
Design	
Farve	rustfrit stål
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Årligt energiforbrug i kWh/år	108,4
Klasse for fluidodynamisk effektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedfiltreringseffektivitetsklasse	B
Filtersystem	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
Lys	
LED	•
Antal x Watt	2 x 3 W
Lysstyrke i Lx	520 lx
Farvetemperatur i K	3000 Kelvin
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	702
Emfangets højde i mm	50
Emfangets dybde i mm	402
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	7,2
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50

DA 2578 EXTA

Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



EAN: 4002516283256 / Materiale nummer: 11392230 /
Gammelt materiale nummer: 28257857D

Monteringsanvisninger

Tilslutning til udluftning til det fri øverst

•

Tilslutning til udluftning til det fri i siden

•

Tilslutning til udluftning til det fri øverst, bag og siden

•

Udluftningsstudsens diameter i mm

150

Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade

anbefales

Medfølgende tilbehør

Tilbageslagsklap

•

Ekstratilbehør


Aktivt kulfilter

Nein

DA 2578 EXTA

Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



DA 2578 EXT (skitse)

1) Udluftningstilslutning til fladkanalsystem 222 x 89 mm
kan også være bagpå og til venstre