

## DA 2698 EXTA Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



- Fuldintegrerbar med en bredde på 880 mm
- Enestående betjeningskomfort
- Energieffektiv og ensartet belysning – 4 LED-pærer
- Elegant og effektiv – kantudsugningspaneler
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål



EAN: 4002516283171 / Materiale nummer: 11392240 /  
Gammelt materiale nummer: 28269857D

<b>Konstruktion</b>	
Indsatsemhætte	•
Kabinetfarve	rustfrit stål
<b>Opvarmningsformer</b>	
Udluftning/recirkulation	Udluftning
Tilslutning til ekstern motor mulig	•
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 19-P
<b>Design</b>	
Kantsug	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Boostertrin	1
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Årligt energiforbrug i kWh/år	112,6
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
<b>Plejekomfort</b>	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
<b>Filtersystem</b>	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
<b>Lys</b>	
LED	•
Antal x Watt	4 x 3 W
Lysstyrke i Lx	650 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhedsafbryder	•
<b>Tekniske data</b>	
Emfangets bredde i mm	880
Emfangets højde i mm	63
Emfangets dybde i mm	293
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW ) i mm	650
Nettovægt i kg	11,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•

## DA 2698 EXTA Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.




EAN: 4002516283171 / Materiale nummer: 11392240 /  
Gammelt materiale nummer: 28269857D

Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
<b>Monteringsanvisninger</b>	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri i siden	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst, bag og siden	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tilbageslagsklap	•

DA 2698 EXTA

Indsatsemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



DA 2698 EXT – emfang (skitse)

1) Udluftningstilslutning til fladkanalsystem 222 x 89 mm kan også være bagpå og til venstre