

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Vægemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



- Tidløst design – emskærm i rustfrit stål med en bredde på 898 mm
- Enestående betjeningskomfort – Con@ctivity
- Energieffektiv og ensartet belysning – 3 LED-pærer
- Behagelig lydsvag – Miele Silence-pakke
- Sikker og nem at rengøre – Miele CleanCover

C

EAN: 4002516283263 / Materiale nummer: 11392260 / Gammelt materiale nummer: 28429857D

Konstruktion	
Vægemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Udluftning
Tilslutning til ekstern motor mulig	•
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 12-P
Design	
Farve	rustfrit stål
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Programmerbar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Programmerbar driftstimetæller for udskiftning af fedtfilter	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	C
Årligt energiforbrug i kWh/år	106,2
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	C
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	3
Lys	
LED	•
Antal x Watt	3 x 3 W
Lysstyrke i Lx	670 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	685–1005
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	685
Emfangets bredde i mm	898
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1005
Emfangets højde i mm	62
Emfangets dybde i mm	500
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	22,0
Tilslutningslednings længde i m	1,5

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Vægemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.




EAN: 4002516283263 / Materiale nummer: 11392260 /
Gammelt materiale nummer: 28429857D

Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,01
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Kamin med teleskop	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	anbefales
Medfølgende tilbehør	
Reduktionsstuds fra 150 til 125 mm Ø	•
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	Nein

DA 4298 W EXTA Puristic Plus

Vægemhætte

til kombination med en ekstern blæser til reduceret lydniveau køkkenet.



DA 4298 (skitse)

1) Udluftning, 2) Recirkulation, 3) Luftudgang ved recirkulation monteret opad, 4+5) Installationsområde (ved recirk. kun 4)