

TSF 643 WP EcoSpeed & 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A+++ og EcoSpeed - hurtig tørring ved højeste energieffektivitet.



- Hurtig tørring ved højeste energieffektivitet – EcoSpeed
- Spar gennem hele tørretumblersens levetid – EcoDry-teknologi
- To yndlingsdufte, som hurtigt kan udskiftes – FragranceDos²
- Bedste beskyttelse af rum og møbel – Bedste kondenseringsvirkning
- Nem betjening med en enkelt finger – DirectSensor

A+++

EAN: 4002516282280 / Materiale nummer: 11392510 /
Gammelt materiale nummer: 12SF6432NDS

Konstruktion

Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	venstre, kan udskiftes
Hængslingsside kan ændres	•

Type

Variant	T1 White Edition
Varmpumpetørretumblere	•

Design

Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Obsidiansort med hvid ring
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	Bøjet 5°
Betjeningsmåde	Drejeknap
Display	DirectSensor hvid, 7 segmenter

Tørreresultat

Præcis tørring PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent tromlereversering	•

Skånsom tøjvask

SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	8,0

Betjeningskomfort

Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af programforløb	Nej
Tromlebelysning	LED
Kondensvandsbeholder	•
Integreret kondensafledning	•
AddLoad	•

Effektivitet og holdbarhed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+++
Årligt strømforbrug i kWh	177
Programvarighed i standardprogram i min.	155
Lydniveau i programmet Bomuld ved maks. fyldning i db(A) re1pW	66
Kondensklasse	A
Strømforbrug i kWh i standardprogram Bomuld, skabstørt, med komplet fyldning	1,44
EcoDry-teknologi	•
Vedligeholdelsesfri varmeudveksler	•
ProfiEco Motor	•
EcoSpeed	•

Tørreprogrammer

Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•

TSF 643 WP EcoSpeed & 8kg

T1-varmepumpetørretumbler:

Med A+++ og EcoSpeed - hurtig tørring ved højeste energieffektivitet.



EAN: 4002516282280 / Materiale nummer: 11392510 /
Gammelt materiale nummer: 12SF6432NDS

Finish uld	•
Ekspres	•
Jeans	•
Imprægnering	•
Luft varm	•
Udglatning	•
Sengetøj	•
Tilvalg	
Antikrøl	•
Skåne Plus	•
Summer	•
Kvalitet	
Softribber	•
Sikkerhed	
PIN-kode lås	•
Kontrollampe "Tøm beholder	•
Kontrollampe "Rens filter	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Dybde ved åbnnet dør i mm	1077
Vægt i kg	57
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,10
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Kølemiddeltype	R290
Kølemiddelmængde	0,13
Drivhuspotentiale kølemiddel	3
Drivhuspotentiale apparat	0,40
Udskift pæren	Teknisk Service
Medfølgende tilbehør	
Duftflakon	•
Værdibevis til en ekstra duftflakon	•