

CS 7101-1 FL  
SmartLine-produkt  
med dual-wok-brænder



- Nem betjening med drejknapper – kan betjenes med én hånd
- Elegant design – indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Stor og kraftig – dual-wok med op til 4.500 kW kW effekt
- Nem rengøring – ComfortClean-rist til rengøring i opvaskemaskine

EAN: 4002516306405 / Materiale nummer: 11402780 /  
Gammelt materiale nummer: 27710151NER

<b>Opvarmningsform</b>	
Opvarmningsform	Gas
<b>Konstruktion</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
<b>Kogezoneudstyr</b>	
Antal kogezone	1
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	i midten
Type	Dual-gaswok
Størrelse i mm	Ø 300
Maks. ydeevne i W	4500
<b>Betjeningskomfort</b>	
Betjening via sensortaster	Knap
Betjening via kontakt	•
Elektronisk tænding med én hånd	•
<b>Plejekomfort</b>	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Gryderiste egnet til opvaskemaskine	•
<b>Sikkerhed</b>	
GasStop	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål (H x B x D) i mm	92 x 378 x 520
Mål i mm (bredde)	378
Mål i mm (højde)	92
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm	358/382 x 500/524
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	358
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	92
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	358
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	7
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	382
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	4,50
Tilslutningslednings længde i m	2,0
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60


CS 7101-1 FL  
SmartLine-produkt  
med dual-wok-brænder



EAN: 4002516306405 / Materiale nummer: 11402780 /  
Gammelt materiale nummer: 27710151NER

Medfølgende tilbehør	
CSFG7000 FlameGuard	•
Tilslutningsledning	Ja
Dysesæt til naturgas	•
Dysesæt til flaskegas	•
Wok-ring	•

CS 7101-1 FL  
SmartLine-produkt  
med dual-wok-brændere



CS7101FL, CS7101-1FL flush (installation drawing)