

CS 7102-1 FL
SmartLine-produkt
med to brændere



- Nem betjening med drejeknapper – kan betjenes med én hånd
- Elegant design – indbygget forsænket i eller oven på bordplade
- Kan kombineres perfekt med alle SmartLine-elementer
- Meget fleksibel – 1 normalbrænder og 1 lynbrænder
- Nem rengøring – ComfortClean-rist til rengøring i opvaskemaskine

EAN: 4002516307013 / Materiale nummer: 11402790 /
Gammelt materiale nummer: 27710251NER

Opvarmningsform	
Opvarmningsform	Gas
Konstruktion	
SmartLine	•
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	2
1. Kogezone/kogeområde	
Position	forrest i midten
Type	Normalbrænder
Størrelse i mm	Ø 120-220
Maks. ydeevne i W	1700
2. Kogezone/kogeområde	
Position	bagerst i midten
Type	Stærk brænder
Størrelse i mm	Ø 140-240
Maks. ydeevne i W	2700
Betjeningskomfort	
Betjening via sensortaster	Knap
Betjening via kontakt	•
Elektronisk tænding med én hånd	•
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Gryderiste egnet til opvaskemaskine	•
Sikkerhed	
GasStop	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	92 x 378 x 520
Mål i mm (bredde)	378
Mål i mm (højde)	92
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål (B x D) ved indbygning i plan med bordplade i mm	358/382 x 500/524
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	358
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	92
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	358
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	7
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	382
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524

CS 7102-1 FL
SmartLine-produkt
med to brændere



EAN: 4002516307013 / Materiale nummer: 11402790 /
Gammelt materiale nummer: 27710251NER

Samlet tilslutningsværdi i kW	4,40
Tilslutningslednings længde i m	2,0
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Medfølgende tilbehør	
CSFG7000 FlameGuard	•
Tilslutningsledning	Ja
Dysesæt til naturgas	•
Dysesæt til flaskegas	•

