

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
Frithængende emhætte
med intelligent styring via Con@ctivity 3.0 og Miele@mobile-app.



- Elegant design i lampeform med motoriserede vinger
- Individuel belysning i farver – MyAmbientLight
- Unik affugtningsfunktion – HumidityBalance
- Eksklusiv duftfunktion – AmbientFragrance
- Ophæng i smalle wirer med integreret strømtilførsel



EAN: 4002516276708 / Materiale nummer: 11408960 /
Gammelt materiale nummer: 28737835NER

Konstruktion	
Frithængende emhætter	•
Konstruktion og design	
Farve	Brillanthvid
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Recirkulation
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Miele@mobile-app	•
Boostertrin	1
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Emhætte med motorisk bevægelse	•
AmbientFragrance	•
HumidityBalance	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Årligt energiforbrug i kWh/år	31,6
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
ECO-Motor	•
Klasse for fedtudskilningsniveauet	A
PowerManagement-system	•
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Lys	
LED	•
Antal x Watt	2x5 W / 2x7,7 W
Lysstyrke i Lx	350 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Stemningsfuld belysning farvet	•
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Jævnstrømsmotor (DC-motor)	•
Recirkulation	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	240
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	380
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	440
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	600

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient Frithængende emhætte

med intelligent styring via Con@ctivity 3.0 og Miele@mobile-app.



EAN: 4002516276708 / Materiale nummer: 11408960 /
Gammelt materiale nummer: 28737835NER

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	63,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	66,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	73,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	49,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20μPa) i henhold til EN 60704-2-13	52,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20μPa) iht. EN 60704-2-13	59,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	700
Emfangets højde i mm	440
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	700
Emfangets dybde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	1000
Højde i mm på emfang med runding	440
Nettovægt i kg	24,6
Højde i mm på emfang med runding	500
Tilslutning	•
Minimumsafstand over elektriske kogeplader i mm	450
Faseantal	1
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,13
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Monteringsskabelon	•
Kombination med wi-fi-kompatibel Miele kogeplade	nødvendig
Medfølgende tilbehør	
Regenererbart aktivt kulfilter	•
Affugtningsfilter	•
Ekstratilbehør	
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 28-R

