

PG 8059 [DOS MK HYGIENE]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



- Maks. rengøringskapacitet*: 456 tallerkener/t
- Førsteklasses resultater takket være friskvandsopvaskesystemet
- Ekstra hygiejniske resultater – slutskylstemperatur fra 85 °C
- Nem og sikker håndtering takket være automatisk dosering
- Enkel og sikker betjening – automatisk døråbning

* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtilførselstemperatur/eltitilslutning) kan de angivne værdier variere.

EAN: 4002516280620 / Materiale nummer: 11426740 /

Gammelt materiale nummer: 61805987EP4

| Konstruktion og udførelse | |
|--|--|
| Konstruktion | Fritstående opvaskemaskine, frontbetjent |
| Serie | Professional |
| Model | Hygiejne |
| Skyllesystem | Frontbetjent friskvandsopvaskemaskine |
| Antal skylle niveauer | 2 |
| Front | Rustfrit stål |
| Låg | Rustfrit stål |
| Sidevægge | Rustfrit stål |
| Anvendelse | |
| Egnet til alders- og plejehjem | • |
| Egnet til sygehuse | • |
| Egnet til restaurationsbranchen | • |
| Egnet til hotelbranchen | • |
| Egnet til pensionater | • |
| Egnet til offentlig forplejning | • |
| Egnet til børnehaver | • |
| Egnet til fastfoodrestauranter | • |
| Effektdata | |
| Cirkulationspumpe, Qmax i l/min. | 390 |
| Korteste programvarighed i min. | 5 |
| Maksimal efterskyltemperatur i °C | 85 |
| Rengøringssevne tallerkener/t | 456 |
| Rengøringssevne kurve/t | 24 |
| Mulighed for skylning fra plastikkurve på 2 niveauer | • |
| Levetid i vaskecykluser | 15000 |
| Styring | |
| Styringstype | TouchControl |
| Programvalg | Touch on metal |
| Maks. startforvalg i timer | 24 |
| Resttidsvisning | • |
| Visning af programforløb | • |
| Indstilleligt displaysprog | • |
| Sprogneutral betjening | • |
| Eltitilslutning | |
| Eltitilslutning | 3N AC 400V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW | 8,50 |
| Samlet tilslutning i kW | 8,90 |
| Sikring i A | 16 |
| Tilslutningsledningens længde i m | 1,70 |
| Mulig spændingsvariant 1 | |
| Eltitilslutning | AC 230V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW | 3,00 |
| Samlet tilslutning i kW | 3,40 |
| Sikring i A | 16 |
| Vandtilslutning/-afløb | |
| Koldt vand [antal] | 1 |
| Varmt vand [antal] | 1 |

PG 8059 [DOS MK HYGIENE]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



EAN: 4002516280620 / Materiale nummer: 11426740 /

Gammelt materiale nummer: 61805987EP4

| | |
|---|--------------------|
| Påkrævet gennemstrømningstryk i bar | 1,00-10,00 |
| Afløbspumpe | 22 |
| Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm | 100 |
| Integreret afkalkningsmiddel | • |
| Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol | 10,70 |
| Vandbeskyttelsessystem | Waterproof-system |
| Vandforbrug pr. skylning i liter | 8,00 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 820 |
| Udvendige mål med topplade, højde i mm | 835 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 598 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 598 |
| Udvendigt mål, bruttonøjde i mm | 940 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 675 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 745 |
| Anvendeligt skyllerum, højde i mm | 559 |
| Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm | 536 |
| Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm | 474 |
| Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm | 516 |
| Indsatshøjde over gulvet i mm | 216 |
| Nettovægt [kg] | 63 |
| Bruttovægt i kg | 69 |
| Maksimal gulvbelastning i N | 1200 |
| Lydniveau | |
| Lydniveau på arbejdsplads | 45 dB(A) re 20 µPa |
| Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW | 57,0 |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t | 2,05 |
| Programmer | |
| Universal | • |
| Superkort | • |
| Kort | • |
| Hygiene Plus | • |
| Glas | • |
| Ølglas | • |
| Bestik | • |
| Plastservice | • |
| Intensiv | • |
| Regenerering | • |
| Udpumpning | • |
| Kurvedesign | |
| 1 x overkurv O 891 | • |
| 1 x underkurv U 890 | • |
| 1 x indsats E 810 | • |
| 2 x indsats E 816 | • |
| 2 x indsats E 165 | • |
| Højdeindstillelig overkurv | • |
| Udstyr | |
| Tørring | AutoOpen-tørring |
| 1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler | • |
| Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til flydende vaskemiddel | • |

PG 8059 [DOS MK HYGIENE]

Fritstående friskvandsopvaskemaskine

til store mængder service fra institutioner, industri- og grovkøkkener.



EAN: 4002516280620 / Materiale nummer: 11426740 /

Gammelt materiale nummer: 61805987EP4

| | |
|--|---|
| Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål | • |
| Saltbeholder i døren | • |
| AutoClose | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Kondensering med koldt vand | • |
| Justerbar temperaturholdetid | • |
| Justerbar slutskylstemperatur | • |
| Justerbar skylletemperatur | • |
| Indstillelig skylletid | • |
| Optisk grænseflade | • |
| Omfattende tilbehør (ekstraudstyr) | • |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Eksternt doseringsmodul til klarskyllemiddel | • |
| Standarder og godkendelser | |
| CE | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG | • |
| VDE | • |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IPX1 | • |
| EMS-beskyttelse | • |
| DIN 10512 | • |
| EN 1717 | • |