

## WCA030 WCS Active

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Til 1-7 kg vasketøj i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- Vores SoftCare-tromle sikrer skånsom tøjvask
- Tilføj eller udtag enkeltdele under vaskeforløbet med AddLoad
- Hurtig opfriskning med programmet Ekspres 20



EAN: 4002516312451 / Materiale nummer: 11477750 /  
Gammelt materiale nummer: 11CA0301NDS

<b>Konstruktion</b>	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Dørhængsling	højre
<b>Konstruktion</b>	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	EasyControl gul
<b>Rengøringseffekt</b>	
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	7,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	B
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	51
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	45
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaurog klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	199
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfEco Motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
Bomuld	•
Bomuld med forvask	•
Strygelet	•
Finvask	•

WCA030 WCS Active

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Til 1-7 kg vasketøj i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



EAN: 4002516312451 / Materiale nummer: 11477750 /

Gammelt materiale nummer: 11CA0301NDS

Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
<b>Tilvalg vask</b>	
Kort	•
Iblødsætning	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
<b>Sikkerhed</b>	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
<b>Tekniske data</b>	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnnet dør i mm	1054
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2

## WCA030 WCS Active

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Til 1-7 kg vasketøj i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm