

WSA023 WCS Active

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Til 1-7 kg vasketøj i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Testet til 20 års perfekt tøjpleje
- Eksklusivt CapDosing-sortiment til forskellige tekstiler og pletter
- Vores SoftCare-tromle sikrer skånsom tøjvask
- Tilføj eller udtag enkeltdele under vaskeforløbet med AddLoad
- Hurtig opfriskning med programmet Ekspres 20



EAN: 4002516313137 / Materiale nummer: 11477770 /
Gammelt materiale nummer: 11SA0231NDS

Konstruktion	
Kan opstilles som søjle	•
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under	•
Kan underbygges	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Variant	W1 Chrome Edition
Frontbetjent	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1400
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærningsdesign	lige
Betjeningsmåde	Programvælger
Display	EasyControl gul
Rengøringseffekt	
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	7,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	B
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	51
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	45
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaunklasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	72
Programtid ECO 40-60 ved nominal kapacitet	199
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
Bomuld	•
Bomuld med forvask	•
Strygelet	•

WSA023 WCS Active

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Til 1-7 kg vasketøj i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



EAN: 4002516313137 / Materiale nummer: 11477770 /

Gammelt materiale nummer: 11SA0231NDS

Finvask	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Kun skyl/stivelse	•
Pumpe/centrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilvalg vask	
Kort	•
Iblødsætning	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Børnesikring	•
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	636
Dybde ved åbnnet dør i mm	1054
Produkttybde i mm uden dør (til underbygning)	600
Vægt i kg	80
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2

WSA023 WCS Active

Frontbetjent W1-vaskemaskine:

Til 1-7 kg vasketøj i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm