

G 5000 U Active  
Opvaskemaskine til underbygning  
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Spar desuden op til 50 % strøm – varmtvands tilslutning
- Fleksibel og stabil anbringelse – kurvedesign Comfort
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose
- Maksimal fleksibilitet – højdeindstillelig overkurv



EAN: 4002516314455 / Materiale nummer: 11494340 /  
Gammelt materiale nummer: 21500026NER

| <b>Konstruktion</b>                                   |                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| Opvaskemaskine til underbygning                       | •                          |
| 60 cm bred opvaskemaskine                             | •                          |
| <b>Design</b>                                         |                            |
| Betjeningspanelets farve                              | Brillanthvid               |
| Betjeningspanel                                       | Lige panel                 |
| Betjeningsart                                         | Programvælger              |
| Display                                               | 3-cifret 7-segment display |
| Displayfarve                                          | Gul                        |
| <b>Komfort</b>                                        |                            |
| Hjælp til lukning af døren                            | ComfortClose               |
| Angivelse af resttid                                  | •                          |
| Startforvalg op til 24 timer                          | •                          |
| Funktionskontrol                                      | akustisk                   |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>                  |                            |
| Energieffektivitetsklasse (A-G)                       | E                          |
| Vandforbrug på program "Automatic" i l fra            | 6,0                        |
| Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter     | 8,9                        |
| Energiforbrug på program ECO i kWh                    | 0,93                       |
| Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh | 93                         |
| Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh | 0,64                       |
| ECO-programmets varighed i minutter                   | 237                        |
| Lydniveaueffektivitet                                 | C                          |
| Lydniveau i dB(A)                                     | 45                         |
| EcoPower-teknologi                                    | •                          |
| Godkendt hygiejne                                     | •                          |
| ThermoSpare®                                          | •                          |
| <b>Resultat</b>                                       |                            |
| Friskvandsopvaskemaskine                              | •                          |
| <b>Opvaskeprogrammer</b>                              |                            |
| QuickPowerWash                                        | •                          |
| ECO                                                   | •                          |
| Automatic                                             | •                          |
| Intensiv 75°C                                         | •                          |
| Automatic skåne                                       | •                          |
| <b>Tilvalg</b>                                        |                            |
| Opvask Plus                                           | •                          |
| Ekstra tørt                                           | •                          |
| <b>Kurvedesign</b>                                    |                            |
| Bestikplacering                                       | Bestikkurv                 |
| FlexCare-klaphylde                                    | 2                          |
| Kurvedesign                                           | Comfort                    |
| Antal kuverter                                        | 13                         |
| <b>Sikkerhed</b>                                      |                            |
| Waterproof-system                                     | •                          |
| Børnesikring                                          | •                          |
| <b>Tekniske data</b>                                  |                            |
| Nichebredde i mm min.                                 | 600                        |
| Nichebredde i mm maks.                                | 600                        |

## G 5000 U Active

Opvaskemaskine til underbygning

i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



EAN: 4002516314455 / Materiale nummer: 11494340 /  
Gammelt materiale nummer: 21500026NER

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nichehøjde i mm min.                                                          | 805   |
| Nichehøjde i mm maks.                                                         | 870   |
| Nichedybde i mm                                                               | 570   |
| Maskinbredde i mm                                                             | 598   |
| Maskinhøjde i mm                                                              | 805   |
| Maskindybde i mm                                                              | 570   |
| Maskindybde i cm ved åben dør                                                 | 116,5 |
| Nettovægt i kg                                                                | 43,0  |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                                                 | 2,00  |
| Spænding i V                                                                  | 230   |
| Sikring i A                                                                   | 10    |
| Antal faser                                                                   | 1     |
| Elektrisk frekvens standard                                                   | 50    |
| Vandtilførselsslængens længde i m                                             | 1,50  |
| Vandafløbslængens længde i m                                                  | 1,50  |
| Ledningslængde i m                                                            | 1,70  |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>                                                   |       |
| 1 x pakke UltraTabs (20 stk)                                                  | •     |
| Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en attraktiv pris | •     |

G 5000 U Active  
Opvaskemaskine til underbygning  
i den kendte Miele-kvalitet til en attraktiv pris.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)