

KM 7689 FL

Induktionskogeplade

i panoramadesign og med TempControl til perfekte stegeresultater



- Intuitivt, hurtigt valg via talrækker – SmartSelect
- I panoramadesign til indbygning oven på/i plan med bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516339564 / Materiale nummer: 11508100 /
Gammelt materiale nummer: 26768970DFS

Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Indbygning oven på bordplade	•
PowerFlex-kogeområder	
Antal	2
Art	PowerFlex-kogezone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Type	TempControl-kogezone
Størrelse i mm	Ø 160-230
Maks. Booster-effekt i W	3000
Maks. ydeevne i W	2300
Maks. TwinBooster-effekt i W	3650
2. Kogezone/kogeområde	
Position	i midten
Type	PowerFlex-bro
Størrelse i mm	230x390
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
3. Kogezone/kogeområde	
Ribbehøjde	til højre
Type	vario-kogezone
Størrelse i mm	Ø 100-160
Maks. Booster-effekt i W	1700
Maks. ydeevne i W	1400
Maks. TwinBooster-effekt i W	2200
Betjeningskomfort	
Betjening via sensortaster	SmartSelect
Effektivitet og bæredygtighed	
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,5
Energiforbrug i standby-tilstand i W	1,0
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	2,0
Tid i min. til automatisk slukket tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand	20
Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand	20
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Sikkerhed	
Integreret køleblæser	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	916
Mål i mm (højde)	51
Mål i mm (dybde)	408

KM 7689 FL

Induktionskogeplade

i panoramadesign og med TempControl til perfekte stegeresultater



EAN: 4002516339564 / Materiale nummer: 11508100 /

Gammelt materiale nummer: 26768970DFS

Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	886
--	-----

Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	51
--	----

Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	386
---	-----

Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	896
---	-----

Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	388
--	-----

Vægt i kg	12
-----------	----

Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	920
--	-----

Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	412
---	-----

Samlet tilslutningsværdi i kW	7,30
-------------------------------	------

Tilslutningslednings længde i m	1,4
---------------------------------	-----

Spænding i V	230
--------------	-----

Frekvens i Hz	50-60
---------------	-------


Medfølgende tilbehør

Tilslutningsledning	Nej
---------------------	-----


KM 7689 FL

Induktionskogeplade

i panoramadesign og med TempControl til perfekte stegeresultater



KM 7689 FL, overlying (installation drawing)



KM 7689 FL, flush (installation drawing)