

## PWM 916 [SD DV DD]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)

med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



- Tromlevolumen 140 l, kapacitet 16.0 kg
- Optimal rengøring & perfekt forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås

EAN: 4002516327011 / Materiale nummer: 11511230 /  
Gammelt materiale nummer: 51916023EU

| Konstruktion og udførelse   |                  |
|---|------------------|
| Konstruktion  | Frontbetjent     |
| Serie   | Performance Plus |
| Front   | Rustfrit stål    |
| Betjeningspanelets farve  | Rustfrit stål    |
| Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg                                   | 16,0             |
| Fyldningsforhold  | 1:9              |
| Kapacitet i kg  | 16,0             |
| Tromlevolumen i l   | 140              |
| Døråbning [Ø] i mm  | 415              |
| Døråbningsvinkel i grader   | 180              |
| Dørens yderposition   | højre            |
| Automatisk dørlås   | •                |
| Innovativt design af vaskekar   | •                |
| Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer  | •                |
| Patenteret SoftCare-tromle 2.0  | •                |
| Anvendelse  |                  |
| Egnet til hoteller og restaurationsbranchen   | •                |
| Egnet til ældrecentre og plejehjem  | •                |
| Egnet til facility management   | •                |
| Egnet til møntvaskerier   | •                |
| Egnet til boligvaskerier og kollegier   | •                |
| Egnet til tekstilrengøring  | •                |
| Egnet til vaskerier   | •                |
| Egnet til håndværksbranchen   | •                |
| Egnet til brandvæsenet og redningstjenester   | •                |
| Egnet til stutier og ridehaller   | •                |
| Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner                                   | •                |
| Egnet til sygehuse  | •                |
| Egnet til campingpladser  | •                |
| Egnet til idrætsklubber   | •                |
| Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness  | •                |
| Egnet til læge- og tandlægepraksisser   | •                |
| Egnet til petrokemisk industri  | •                |
| Egnet til fødevarerindustrien   | •                |
| Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser                                       | •                |
| Egnet til offentlige institutioner  | •                |
| Effektdata  |                  |
| Godkendt virkning mod virus   | •                |
| Testet hygiejne   | •                |
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg                           | 6,20             |
| Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg                       | 0,13             |
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg                           | 5,90             |
| Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l  | 99,2             |
| Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l     | 182,2            |
| Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh                                    | 2,00             |
| Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh | 3,21             |
| Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand                                  | 46               |

PWM 916 [SD DV DD]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)

med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516327011 / Materiale nummer: 11511230 /

Gammelt materiale nummer: 51916023EU

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l                                      | 94,4                           |
| Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l                        | 92,8                           |
| Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh                    | 1,50                           |
| Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand             | 33                             |
| Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l                        | 91,2                           |
| Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper Standard 60 °C i min. | 53                             |
| Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %                                       | 48                             |
| Restfugtighed ved varmt slusky i %  | 44                             |
| Restfugtighed ved rengøring af klude i %  | 25                             |
| Centrifugeringshastighed i o/m  | 1075                           |
| g-faktor  | 462                            |
| Testede driftstimer   | 30000                          |
| <b>Styring</b>  |                                |
| Styringstype  | M touch Pro Plus               |
| Programindstilling  | Frit programmerbar             |
| Maks. startforvalg i timer  | Kan vælges frit                |
| Resttidsvisning   | •                              |
| Visning af programforløb  | •                              |
| Indstilleligt displaysprog  | •                              |
| Mulighed for indtastning af vægt før programstart                                   | •                              |
| <b>Grund-/målgruppeprogrammer</b>   |                                |
| Grundprogrammer   | •                              |
| <b>Dosering</b>   |                                |
| Sæbeskuffe  | 3 rum                          |
| Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]                         | 12                             |
| Registrering af manglende middel / tom beholder                                     | •                              |
| <b>Standard eltilslutning</b>   |                                |
| Opvarmningsform   | Damp direkte                   |
| Eltilslutning   | 3N AC 400V 50HZ                |
| Varmeeffekt ved damp i kW   | 27,00                          |
| Samlet tilslutning i kW   | 2,30                           |
| Sikring i A   | 16                             |
| <b>Mulig spændingsvariant 1</b>   |                                |
| Eltilslutning   | 3N AC 400V 60HZ                |
| Samlet tilslutning i kW   | 2,30                           |
| Sikring i A   | 16                             |
| <b>Vandtilslutning/-afløb</b>   |                                |
| Koldt vand [antal]  | 3 x 1/2" med 3/4" forskruining |
| Varmt vand [antal]  | 1x 1/2" med 3/4" forskruining  |
| Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]   | 2 x 1/2" med 3/4" forskruining |
| Afløbsventil  | DN 70                          |
| <b>Damptilslutning</b>  |                                |
| Damptilslutning   | 1/2"                           |
| <b>Mål og vægt</b>  |                                |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm  | 1450                           |

PWM 916 [SD DV DD]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)

med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.

EAN: 4002516327011 / Materiale nummer: 11511230 /

Gammelt materiale nummer: 51916023EU

|   |                    |
|---|--------------------|
| Udvendigt mål, nettobredde i mm               | 924                |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                | 835                |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm               | 1585               |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm              | 1090               |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm               | 1130               |
| Nettovægt i kg                                | 338,0              |
| Bruttovægt i kg                               | 358                |
| Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>    | 5101               |
| <b>Emissionsværdier</b>                       |                    |
| Lydniveau på arbejdsplads                     | 65 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t              | 6,48               |
| <b>Udstyr</b>                                 |                    |
| Patenteret for-afvanding                      | •                  |
| Patenteret behandling af klude                | •                  |
| Tredimensionel ubalanceovervågning            | •                  |
| Desinfektionsskylling                         | •                  |
| Effektive ribber                              | •                  |
| EcoSpeed                                      | •                  |
| Fjeder i fjeder-system                        | •                  |
| Temperaturovervågning                         | •                  |
| Specialvarmelegemer                           | •                  |
| Mængdeautomatik Plus                          | •                  |
| Volumenstrømmåler (ekstraudstyr)              | •                  |
| Efterfyldning af tekstiler                    | •                  |
| Programvalg via farvesymboler                 | •                  |
| Nødstopkontakt                                | •                  |
| Tilbehør, der er produktafhængigt             | •                  |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>          |                    |
| Genbrugsandel i %                             | 92                 |
| <b>Tilslutningsmuligheder</b>                 |                    |
| Betalingsystem (ekstraudstyr)                 | •                  |
| Optisk grænseflade for serviceadgang          | •                  |
| Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr) | •                  |
| Vandgenanvendelse (ekstraudstyr)              | •                  |
| LAN   | •                  |
| Wi-fi   | •                  |
| Connector Box                                 | •                  |
| <b>Kapacitet</b>                              |                    |
| Åndedrætsværn [antal]                         | 13                 |
| Brandhjelme [antal]                           | 4                  |
| Beskyttelsesdragter [antal]                   | 2                  |
| Beskyttelsesjakker [antal]                    | 3                  |
| Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]     | 1                  |
| Syntetiske dyner [antal]                      | 1                  |
| Syntetiske puder [antal]                      | 3                  |
| Fjerdyner [antal]                             | 1                  |
| Fjerpuder [antal]                             | 3                  |
| Aftøringsklude, 22 g [antal]                  | 355                |
| Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]            | 82                 |
| Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]            | 71                 |
| Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]        | 130                |

PWM 916 [SD DV DD]

Vaskemaskine, dampopvarmet (direkte)  
med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516327011 / Materiale nummer: 11511230 /

Gammelt materiale nummer: 51916023EU

|  |     |
|--|-----|
| Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal] | 91  |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl]          | 160 |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]        | 105 |
| Sommerdækkener til heste [antal]       | 3   |

#### Normer og godkendelser

|  |   |
|--|---|
| CE   | • |
| VDE-EMC  | • |
| VDE  | • |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4                     | • |
| WEEE   | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG | • |