

## PWM 920 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



- Tromlevolumen 180 l, kapacitet 20,0 kg
- Optimal rengøring & perfekt forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

EAN: 4002516327035 / Materiale nummer: 11511250 /

Gammelt materiale nummer: 51920022EU

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	20,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	20,0
Tromlevolumen i l	180
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Innovativt design af vaskekar	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0	•
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
<b>Effektdata</b>	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,14
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	5,90
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	124,0
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	234,3
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	2,80
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	4,10

## PWM 920 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516327035 / Materiale nummer: 11511250 /

Gammelt materiale nummer: 51920022EU

Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	55
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	118,0
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	229,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	1,20
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	1,70
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	44
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	116,0
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	2,00
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	35
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	114,0
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,60
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	33
Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper Standard 60 °C i min.	61
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i min.	55
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	48
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	44
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	25
Centrifugeringshastighed i o/m	1075
g-faktor	462
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
<b>Grund-/målgruppeprogrammer</b>	
Grundprogrammer	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard elttilslutning</b>	
Opvarmningsform	EI
Elttilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	18,00
Samlet tilslutning i kW	19,00
Sikring i A	35
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Elttilslutning	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	18,00
Samlet tilslutning i kW	19,00

PWM 920 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.

EAN: 4002516327035 / Materiale nummer: 11511250 /

Gammelt materiale nummer: 51920022EU

Sikring i A	35
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	3 x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" forskruring
Afløbsventil	DN 70
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1705
Udvendigt mål, nettobredde i mm	924
Udvendigt mål, nettodybde i mm	935
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1862
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1130
Nettovægt i kg	443,0
Bruttovægt i kg	464
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	6285
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	67 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,48
<b>Udstyr</b>	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylling	•
Effektive ribber	•
EcoSpeed	•
Fjeder i fjeder-system	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler (ekstraudstyr)	•
Vægtsokkel	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	92
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
Vandgenanvendelse (ekstraudstyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Åndedrætsværn [antal]	15

PWM 920 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516327035 / Materiale nummer: 11511250 /

Gammelt materiale nummer: 51920022EU

Brandhjelme [antal]	5
Beskyttelsesdragter [antal]	3
Beskyttelsesjakker [antal]	5
Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	2
Syntetiske puder [antal]	4
Fjerdyner [antal]	2
Fjerpuder [antal]	4
Aftøringsklude, 22 g [antal]	456
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	106
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	91
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	167
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	117
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	200
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	130
Sommerdækkener til heste [antal]	3
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•