

PWM 520 [EL DV DD]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro.



- Tromlevolumen 180 l, kapacitet 20.0 kg
- 14 % lavere vand- og 17 % lavere energiforbrug*
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

EAN: 4002516328018 / Materiale nummer: 11512030 / Gammelt materiale nummer: 51520001EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	20,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	20,0
Tromlevolumen i l	180
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Innovativt design af vaskekar	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,80
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,20
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,07
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	156,0
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	4,00
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	58
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	144,0
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	1,40
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	142,0
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	2,60
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	41
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	140,0

PWM 520 [EL DV DD]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro.



EAN: 4002516328018 / Materiale nummer: 11512030 /

Gammelt materiale nummer: 51520001EU

Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh 0,60

Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand 36

Restfugtighed ved skylning med koldt vand i % 53

Restfugtighed ved varmt sluts skyl i % 49

Centrifugeringshastighed i o/m 950

g-faktor 361

Testede driftstimer 30000

Styring

Styringstype M Touch Pro

Programindstilling Programmerbar

Maks. startforvalg i timer Kan vælges frit

Resttidsvisning •

Visning af programforløb •

Indstilleligt displaysprog •

Mulighed for indtastning af vægt før programstart •

Grund-/målgruppeprogrammer

Grundprogrammer •

Dosering

Sæbeskuffe 3 rum

Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal] 12

Registrering af manglende middel / tom beholder •

Standard elttilslutning

Opvarmningsform EI

Elttilslutning 3N AC 400V 50HZ

Varmeeffekt el i kW 15,00

Samlet tilslutning i kW 16,00

Sikring i A 25

Mulig spændingsvariant 1

Elttilslutning 3N AC 400V 60HZ

Varmeeffekt i kW 15,00

Samlet tilslutning i kW 16,00

Sikring i A 25

Vandtilslutning/-afløb

Koldt vand [antal] 3 x 1/2" med 3/4" forskruining

Varmt vand [antal] 1x 1/2" med 3/4" forskruining

Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal] 2 x 1/2" med 3/4" forskruining

Afløbsventil DN 70

Mål og vægt

Udvendigt mål, nettohøjde i mm 1450

Udvendigt mål, nettobredde i mm 924

Udvendigt mål, nettodybde i mm 935

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm 1585

Udvendigt mål, bruttobredde i mm 1090

Udvendigt mål, bruttodybde i mm 1130

Nettovægt i kg 389,0

Bruttovægt i kg 409

PWM 520 [EL DV DD]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, M Touch Pro.



EAN: 4002516328018 / Materiale nummer: 11512030 /

Gammelt materiale nummer: 51520001EU

Maksimal gulvbelastning i N/m² 5755

Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	67 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,48
Udstyr	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylling	•
Effektive ribber	•
Fjeder i fjeder-system	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	92
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Syntetiske dyner [antal]	2
Syntetiske puder [antal]	4
Fjerdyner [antal]	2
Fjerpuder [antal]	4
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•