

CM 5310 Silence

Fritstående espressomaskine

med OneTouch for Two-tilberedning til den bedste kaffenydelse.



- To kopper samtidigt med ét tryk – OneTouch for Two
- Perfekte resultater og en intensiv kaffearoma – AromaticSystem
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Nem rengøring til pleje og vedligeholdelse – rengøringsprogrammer
- Komfortabel servering – til større mængder – Kandefunktion

EAN: 4002516341857 / Materiale nummer: 11541590 /
Gammelt materiale nummer: 29531005NER

Design	
Fritstående, fuldautomatisk espressomaskine til friske bønner	•
Farve	Brombærred
Fordele	
AromaticSystem	•
One-Touch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Aromabevarende maleenhed	•
Indstillelig malegrad	•
To kaffesorter i pulverform muligt	•
Programmerbar mællemængde	•
Programmerbar vandmængde	•
Programmerbar vandtemperatur	•
Programmerbar mælkeskums mængde	•
Programmerbar mælkeskums mængde	•
Programmerbar forbrøgning	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor
Individuelt sprogvvalg	•
Antal kaffesorter	1
Antal bønnebeholdere	1
Kaffebønnebeholderens kapacitet i gr.	200
Samlet kapacitet for bønnebeholdere i g	200
Vandbeholderens kapacitet i liter	1,3
Kapacitet afdrypningsbakke i liter	0,8
Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuelle instillinger	•
Kaffespecialiteter	
Valgbar drik mængde i ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dobbelt	•
Espresso enkelt	•
Espresso dobbelt	•
Kaffe enkelt	•
Kaffe dobbelt	•
Caffe lungo enkelt	•
Caffe lungo dobbelt	•
Cappuccino enkelt	•
Cappuccino dobbelt	•
Latte macchiato enkelt	•
Latte macchiato dobbelt	•
Varm mælk enkelt	•
Varm mælk dobbelt	•
Mælkeskum enkelt	•
Mælkeskum dobbelt	•
Caffe latte enkelt	•
Caffe latte dobbelt	•
Kaffekande	•

CM 5310 Silence

Fritstående espressomaskine

med OneTouch for Two-tilberedning til den bedste kaffenydelse.



EAN: 4002516341857 / Materiale nummer: 11541590 /

Gammelt materiale nummer: 29531005NER

Effektivitet og holdbarhed	
Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
Plejekomfort	
Manuel afkalkning	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skylfunktion	•
ComfortClean	•
Aftagelig mælkeslange	•
Aftagelig bryggeenhed	•
Indstillelig vandhårdhed	•
Sikkerhed	
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Tekniske data	
Indstilleligt kaffeudløb i cm	13,5
Indstilleligt kaffeudløb i cm	8,0
Produktbredde i mm	241
Produktthøjde i mm	360
Produktdybde i mm	460
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,45
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Den elektriske lednings længde i m	1,2
Medfølgende tilbehør	
Afkalkningsmiddel	•
Rengøringsstabs	•
Kort brugervejledning på produktets bagside	•
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,