

## CM 5410 Silence

Fritstående espressomaskine

med OneTouch for Two-tilberedning og brugerprofiler til den bedste kaffenydelse.



- To kopper samtidigt med ét tryk – OneTouch for Two
- Perfekte resultater og en intensiv kaffearoma – AromaticSystem
- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Nem rengøring til pleje og vedligeholdelse – rengøringsprogrammer
- Komfortabel servering – til større mængder – Kandefunktion

EAN: 4002516341864 / Materiale nummer: 11541630 /  
Gammelt materiale nummer: 29541020NER

Design	
Fritstående, fuldautomatisk espressomaskine til friske bønner	•
Farve	Obsidiansort
Fordele	
AromaticSystem	•
One-Touch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Programmerbare brugerprofiler	2
Aromabevarende maleenhed	•
Indstillelig malegrad	•
To kaffesorter i pulverform muligt	•
Programmerbar mællemængde	•
Programmerbar vandmængde	•
Programmerbar vandtemperatur	•
Programmerbar mælkeskums mængde	•
Programmerbar mælkeskums mængde	•
Programmerbar forbrugning	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor
Individuelt sprogvalg	•
Antal kaffesorter	1
Antal bønnebeholdere	1
Kaffebønnebeholderens kapacitet i gr.	200
Samlet kapacitet for bønnebeholdere i g	200
Vandbeholderens kapacitet i liter	1,3
Kapacitet afdrypningsbakke i liter	0,8
Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuelle indstillinger	•
Kaffespecialiteter	
Valgbar drik mængde i ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dobbelt	•
Espresso enkelt	•
Espresso dobbelt	•
Kaffe enkelt	•
Kaffe dobbelt	•
Caffe lungo enkelt	•
Caffe lungo dobbelt	•
Cappuccino enkelt	•
Cappuccino dobbelt	•
Latte macchiato enkelt	•
Latte macchiato dobbelt	•
Varm mælk enkelt	•
Varm mælk dobbelt	•
Mælkeskum enkelt	•
Mælkeskum dobbelt	•
Caffe latte enkelt	•
Caffe latte dobbelt	•

CM 5410 Silence  
Fritstående espressomaskine  
med OneTouch for Two-tilberedning og brugerprofiler til den bedste kaffenydelse.



EAN: 4002516341864 / Materiale nummer: 11541630 /  
Gammelt materiale nummer: 29541020NER

Ekstra varmt vand enkelt	•
Kaffekande	•
<b>Effektivitet og holdbarhed</b>	
Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
<b>Plejekomfort</b>	
Manuel afkalkning	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunktion	•
ComfortClean	•
Aftagelig mælkeslange	•
Aftagelig bryggeenhed	•
Indstillelig vandhårdhed	•
<b>Sikkerhed</b>	
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
<b>Tekniske data</b>	
Indstilleligt kaffeudløb i cm	13,5
Indstilleligt kaffeudløb i cm	8,0
Produktbredde i mm	241
Produktthøjde i mm	360
Produkttybde i mm	460
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,45
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Den elektriske lednings længde i m	1,2
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Afkalkningsmiddel	•
Rengøringsstabs	•
Kort brugervejledning på produktets bagside	•
<b>Tilgængelige displaysprog</b>	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , ,