


## KM 7404 FX Induktionskogeplade med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



- Intuitivt og hurtigt valg med talrække – ComfortSelect
- 4 Kogezoner inkl. 1 kraftfuldt PowerFlex kogeområde
- 592 mm bred til indbygning i plan med bordpladen
- Meget korte opkogstider – TwinBooster
- Kommunikation med emhætten – automatikfunktion Con@ctivity


EAN: 4002516361893 / Materiale nummer: 11552920 /  
Gammelt materiale nummer: 26740460NER

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Opvarmningsform</b>                  |                     |
| Opvarmningsform                         | Induktion           |
| <b>Konstruktion</b>                     |                     |
| Uafhængigt af ovnen                     | •                   |
| <b>Design</b>                           |                     |
| Indbygning i plan med bordplade         | •                   |
| Elegant glaskeramisk overflade          | •                   |
| Farve på glaskeramik                    | Sort                |
| <b>Kogezoneudstyr</b>                   |                     |
| Antal kogezoner                         | 4                   |
| Antal kogeområder                       | 1                   |
| Maksimalt antal gryder/pander           | 4                   |
| <b>PowerFlex-kogeområder</b>            |                     |
| Antal                                   | 2                   |
| Art                                     | PowerFlex-kogezone  |
| Størrelse i mm                          | Ø 150 – 230         |
| Maks. ydeevne i W                       | 2100                |
| Maks. Booster-effekt i W                | 3000                |
| Maks. TwinBooster-effekt i W            | 3650                |
| <b>1. Kogezone/kogeområde</b>           |                     |
| Position                                | forrest til venstre |
| Type                                    | vario-kogezone      |
| Størrelse i mm                          | Ø 140-190           |
| Maks. ydeevne i W                       | 1850                |
| Maks. Booster-effekt i W                | 2500                |
| Maks. TwinBooster-effekt i W            | 3000                |
| <b>2. Kogezone/kogeområde</b>           |                     |
| Position                                | bagerst til venstre |
| Type                                    | vario-kogezone      |
| Størrelse i mm                          | Ø 100-160           |
| Maks. ydeevne i W                       | 1400                |
| Maks. Booster-effekt i W                | 1700                |
| Maks. TwinBooster-effekt i W            | 2200                |
| <b>3. Kogezone/kogeområde</b>           |                     |
| Ribbehøjde                              | til højre           |
| Type                                    | PowerFlex-bro       |
| Størrelse i mm                          | 230x390             |
| Maks. ydeevne i W                       | 3400                |
| Maks. Booster-effekt i W                | 4800                |
| Maks. TwinBooster-effekt i W            | 7300                |
| <b>Betjeningskomfort</b>                |                     |
| Netværk med Miele @ home                | •                   |
| Automatikfunktionen Con@ctivity         | •                   |
| Registrering af gryde og grydestørrelse | •                   |
| Betjening via sensortaster              | ComfortSelect       |
| Displayfarve                            | Gul                 |
| Permanent gryderegistrering             | •                   |
| Stop&Go-funktion                        | •                   |

## KM 7404 FX

### Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



EAN: 4002516361893 / Materiale nummer: 11552920 /


Gammelt materiale nummer: 26740460NER

|                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Recall-funktion                                                        | •     |
| Minutur                                                                | •     |
| Frakoblingsautomatik på alle kogzoner                                  | •     |
| Opkogsautomatik                                                        | •     |
| Varmholdning                                                           | •     |
| Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)                      | •     |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>                                   |       |
| Energiforbrug i slukket tilstand i W                                   | 0,5   |
| Energiforbrug i standby-tilstand i W                                   | 0,8   |
| Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W                 | 2,0   |
| Tid i min. til automatisk slukket tilstand                             | 10    |
| Tid i min. til automatisk skift til standby-tilstand                   | 10    |
| Tid i min. til automatisk skift til netværksforbundet standby-tilstand | 10    |
| <b>Plejekomfort</b>                                                    |       |
| Meget rengøringsvenlig glaskeramik                                     | •     |
| <b>Sikkerhed</b>                                                       |       |
| Sikkerhedsafbryder                                                     | •     |
| Låsefunktion                                                           | •     |
| Sikkerhed mod uønsket betjening                                        | •     |
| Integreret køleblæser                                                  | •     |
| Overhedningssikring                                                    | •     |
| Restvarme                                                              | •     |
| <b>Tekniske data</b>                                                   |       |
| Mål i mm (bredde)                                                      | 592   |
| Mål i mm (højde)                                                       | 51    |
| Mål i mm (dybde)                                                       | 492   |
| Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm                             | 51    |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning    | 570   |
| Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning     | 470   |
| Vægt i kg                                                              | 11    |
| Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning     | 596   |
| Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning      | 496   |
| Samlet tilslutningsværdi i kW                                          | 7,30  |
| Tilslutningslednings længde i m                                        | 1,4   |
| Spænding i V                                                           | 230   |
| Frekvens i Hz                                                          | 50-60 |
| <b>Medfølgende tilbehør</b>                                            |       |
| Tilslutningsledning                                                    | Ja    |

KM 7404 FX

Induktionskogeplade

med PowerFlex-kogeområde til maksimal effekt



KM 7404 FX (installation drawing)