

G 5217 SCU XXL Active Plus  
Opvaskemaskine til underbygning XXL  
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Friskvandsopvaskemaskine – fra 6.0 l i Automatic-programmet
- Spar desuden op til 50 % strøm – varmtvandsstilslutning
- Fleksibel og stabil anbringelse – kurvedesign Comfort



EAN: 4002516356240 / Materiale nummer: 11573970 /  
Gammelt materiale nummer: 21521736NER

| <b>Konstruktion</b>                                   |                            |
|---|----------------------------|
| Opvaskemaskine til underbygning                       | •                          |
| 60 cm bred opvaskemaskine                             | •                          |
| XXL-opvaskemaskine                                    | •                          |
| <b>Design</b>   |                            |
| Betjeningspanelets farve                              | Brillanthvid               |
| Betjeningspanel                                       | Lige panel                 |
| Betjeningsart   | Programvælger              |
| Display   | 3-cifret 7-segment display |
| Displayfarve  | Gul                        |
| <b>Komfort</b>  |                            |
| Hjælp til lukning af døren                            | ComfortClose               |
| Angivelse af resttid                                  | •                          |
| Startforvalg op til 24 timer                          | •                          |
| Funktionskontrol                                      | Display                    |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>                  |                            |
| Energieffektivitetsklasse (A-G)                       | C                          |
| Vandforbrug på program "Automatic" i l fra            | 6,0                        |
| Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter     | 8,9                        |
| Energiforbrug på program ECO i kWh                    | 0,74                       |
| Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh | 74                         |
| Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh | 0,52                       |
| ECO-programmets varighed i minutter                   | 238                        |
| Lydniveaurogklasse                                    | B                          |
| Lydniveau i dB(A)                                     | 43                         |
| EcoPower-teknologi                                    | •                          |
| Godkendt hygiejne                                     | •                          |
| ThermoSpare®  | •                          |
| Halv fyldning   | •                          |
| <b>Resultat</b>                                       |                            |
| Friskvandsopvaskemaskine                              | •                          |
| SensorDry   | •                          |
| Turbo-termisk tørring med recirkulation               | •                          |
| Aktiv kondensstørring                                 | •                          |
| BrilliantGlassCare                                    | •                          |
| <b>Opvaskeprogrammer</b>                              |                            |
| QuickPowerWash  | •                          |
| ECO   | •                          |
| Automatic   | •                          |
| Intensiv 75°C   | •                          |
| Automatic skåne                                       | •                          |
| <b>Tilvalg</b>  |                            |
| Kort  | •                          |
| Opvask Plus   | •                          |
| Ekstra tørt   | •                          |
| <b>Kurvedesign</b>                                    |                            |
| Bestikplacering                                       | 3D MultiFlex-bakke         |
| FlexCare-klaphylde                                    | 1                          |
| Kurvedesign   | Comfort                    |

## G 5217 SCU XXL Active Plus

Opvaskemaskine til underbygning XXL

til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



EAN: 4002516356240 / Materiale nummer: 11573970 /

Gammelt materiale nummer: 21521736NER

Antal kuverter

14

### Sikkerhed

Waterproof-system

•

Børnesikring

•

### Tekniske data

Nichebredde i mm min.

600

Nichebredde i mm maks.

600

Nichehøjde i mm min.

845

Nichehøjde i mm maks.

910

Nichedybde i mm

570

Maskinbredde i mm

598

Maskinhøjde i mm

845

Maskindybde i mm

570

Maskindybde i cm ved åben dør

120,5

Nettovægt i kg

45,0

Samlet tilslutningsgværdi i kW

2,00

Spænding i V

230

Sikring i A

10

Antal faser

1

Elektrisk frekvens standard

50

Vandtilførselsslængens længde i m

1,50

Vandafløbsslængens længde i m

1,50

Ledningslængde i m

1,70

### Medfølgende tilbehør


1 x pakke UltraTabs (20 stk)

•

Voucher til 1 x pakke UltraTabs (20 stk) eller 9 pakker til en attraktiv pris

•

G 5217 SCU XXL Active Plus  
Opvaskemaskine til underbygning XXL  
til optimale tørreresultater takket være AutoOpen-tørring.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm  
(installation drawing)