

CM 6560 MilkPerfection

Fritstående espressomaskine

med WiFiConn@ct, eksklusiv mælkebeholder og stort udvalg af kaffespecialiteter.



- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater og en intensiv kaffearoma – AromaticSystem
- To kopper samtidigt med ét tryk – OneTouch for Two
- Nem rengøring til pleje og vedligeholdelse – rengøringsprogrammer
- Meget enkel kommunikation med produktet – WiFiConn@ct

EAN: 4002516357902 / Materiale nummer: 11579720 /
Gammelt materiale nummer: 29656003NER

Design	
Fritstående, fuldautomatisk espressomaskine til friske bønner	•
Farve	Grafitgrå Pearlfinish
Fordele	
AromaticSystem	•
One-Touch-tilberedning	•
OneTouch for Two-tilberedning	•
Double shot	•
Programmerbare brugerprofiler	8
Aromabevarende maleenhed	•
Indstillelig malegrad	•
To kaffesorter i pulverform muligt	•
Programmerbar mællemængde	•
Programmerbar vandmængde	•
Programmerbar vandtemperatur	•
Programmerbar mælkemængde	•
Programmerbar mælkeskums mængde	•
Programmerbar forbrygning	•
TeaTimer	•
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele@home	•
Display	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Ekspert-mode	•
Kopopvarmning	•
Individuelt sprogvvalg	•
Antal kaffesorter	1
Antal bønnebeholdere	1
Kaffebønnebeholderens kapacitet i gr.	300
Samlet kapacitet for bønnebeholdere i g	300
Vandbeholderens kapacitet i liter	1,8
Mælkebeholderens kapacitet i l	0,7
Affaldsbeholderens rumfang i stk.	10
Kapacitet afdrypningsbakke i liter	0,8
Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuelle instillinger	•
Kaffespecialiteter	
Valgbar drik mængde i ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dobbelt	•
Espresso enkelt	•
Espresso dobbelt	•
Kaffe enkelt	•
Kaffe dobbelt	•
Caffe lungo enkelt	•
Caffe lungo dobbelt	•
Cappuccino enkelt	•

CM 6560 MilkPerfection
Fritstående espressomaskine
med WiFiConn@ct, eksklusiv mælkebeholder og stort udvalg af kaffespecialiteter.



EAN: 4002516357902 / Materiale nummer: 11579720 /
Gammelt materiale nummer: 29656003NER

Cappuccino dobbelt	•
Latte macchiato enkelt	•
Latte macchiato dobbelt	•
Varm mælk enkelt	•
Varm mælk dobbelt	•
Mælkeskum enkelt	•
Mælkeskum dobbelt	•
Espresso macchiato enkelt	•
Espresso macchiato dobbelt	•
Cappuccino italiano enkelt	•
Cappuccino italiano dobbelt	•
Flat white enkelt	•
Flat white dobbelt	•
Café au lait enkelt	•
Café au lait dobbelt	•
Caffe latte enkelt	•
Caffe latte dobbelt	•
Varmt vand enkelt	•
Ekstra varmt vand enkelt	•
Sort te enkelt	•
Urtete enkelt	•
Frugtte enkelt	•
Grøn te enkelt	•
Hvid te enkelt	•
Japansk te enkelt	•
Kaffekande	•
Effektivitet og holdbarhed	
Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,1
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,5
Plejekomfort	
Manuel afkalkning	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunktion	•
ComfortClean	•
Aftagelig mælkeslange	•
Aftagelig bryggeenhed	•
Indstillelig vandhårdhed	•
Tekniske data	
Indstilleligt kaffeudløb i cm	14,0
Indstilleligt kaffeudløb i cm	8,0
Produktbredde i mm	251
Produkthøjde i mm	359
Produktdybde i mm	427
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,45
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Pumpetryk i bar	15
Den elektriske lednings længde i m	1,4

CM 6560 MilkPerfection

Fritstående espressomaskine

med WiFiConn@ct, eksklusiv mælkebeholder og stort udvalg af kaffespecialiteter.



EAN: 4002516357902 / Materiale nummer: 11579720 /

Gammelt materiale nummer: 29656003NER

Medfølgende tilbehør

Mælkerør i rustfrit stål

•

Mælkebeholder, glas

•

Gavebevis til kaffekande

•

Værdibevis til 4 x 250 g kaffebønner

•

BlackEdition ONE FOR ALL

Afkalkningsmiddel

•

Rengøringsstabs

•

Kort brugervejledning på produktets bagside

•

Tilgængelige displaysprog

Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,