

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]
 Professionel vaskemaskine, elopvarmet
 med sæbeskuffe, M Touch Pro, til facility management.



- Tromlevolumen 130 l, kapacitet 14,0 kg
- Optimal rengøring & perfekt forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

EAN: 4002516358220 / Materiale nummer: 11580310 /
 Gammelt materiale nummer: 51514005EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	14,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	14,0
Tromlevolumen i l	130
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Innovativt design af vaskekar	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0	•
Anvendelse	
Egnet til facility management	•
Effektdata	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,80
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,20
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,07
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	109,2
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	184,4
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	2,80
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	2,96
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	49
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	100,8
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	185,2
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,98
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	1,00
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper Standard 60 °C i min.	58
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i min.	45
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	53
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	49
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	25
Centrifugeringshastighed i o/m	1025
g-faktor	364
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]
 Professionel vaskemaskine, elopvarmet
 med sæbeskuffe, M Touch Pro, til facility management.



EAN: 4002516358220 / Materiale nummer: 11580310 /
 Gammelt materiale nummer: 51514005EU

Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Mulighed for indtastning af vægt før programstart	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard eittilslutning	
Opvarmningsform	EI
Eittilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	9,00
Samlet tilslutning i kW	9,60
Sikring i A	16
Mulig spændingsvariant 1	
Eittilslutning	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Samlet tilslutning i kW	9,60
Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	3 x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbsventil	DN 70
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1350
Udvendigt mål, nettobredde i mm	799
Udvendigt mål, nettodybde i mm	995
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1480
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1130
Nettovægt i kg	276,0
Bruttovægt i kg	295
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	4453
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	67 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,48
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskyllning	•
Effektive ribber	•
Fjeder i fjeder-system	•

PWM 514 Mop Star [EL DV DD]
 Professionel vaskemaskine, elopvarmet
 med sæbeskuffe, M Touch Pro, til facility management.



EAN: 4002516358220 / Materiale nummer: 11580310 /
 Gammelt materiale nummer: 51514005EU

Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	92
Tilslutningsmuligheder	
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Aftøringsklude, 22 g [antal]	320
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	75
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	65
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	120
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	84
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	140
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	93
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•