

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]  
 Professionel vaskemaskine, elopvarmet  
 med sæbeskuffe, M Touch Pro, til facility management.



- Optimal rengøring & perfekt forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Tromlevolumen 180 l, kapacitet 20.0 kg
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

EAN: 4002516358251 / Materiale nummer: 11580340 /  
 Gammelt materiale nummer: 51520005EU

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	20,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	20,0
Tromlevolumen i l	180
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Innovativt design af vaskekar	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0	•
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til facility management	•
<b>Effektdata</b>	
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,80
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,20
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	7,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,07
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	156,0
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	255,4
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	4,00
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	4,10
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	58
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	144,0
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	256,5
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	1,40
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	1,70
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper Standard 60 °C i min.	61
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i min.	55
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	53
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	49
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	25
Centrifugeringshastighed i o/m	950
g-faktor	361
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]  
 Professionel vaskemaskine, elopvarmet  
 med sæbeskuffe, M Touch Pro, til facility management.



EAN: 4002516358251 / Materiale nummer: 11580340 /

Gammelt materiale nummer: 51520005EU

Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Mulighed for indtastning af vægt før programstart	•
<b>Grund-/målgruppeprogrammer</b>	
Grundprogrammer	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard ehtilslutning</b>	
Opvarmningsform	EI
Ehtilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	15,00
Samlet tilslutning i kW	16,00
Sikring i A	25
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Ehtilslutning	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	15,00
Samlet tilslutning i kW	16,00
Sikring i A	25
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	3 x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbsventil	DN 70
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1450
Udvendigt mål, nettobredde i mm	924
Udvendigt mål, nettodybde i mm	935
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1585
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1130
Nettovægt i kg	389,0
Bruttovægt i kg	409
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	5755
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	67 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,48
<b>Udstyr</b>	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylling	•
Effektive ribber	•
Fjeder i fjeder-system	•

PWM 520 Mop Star [EL DV DD]  
 Professionel vaskemaskine, elopvarmet  
 med sæbeskuffe, M Touch Pro, til facility management.



EAN: 4002516358251 / Materiale nummer: 11580340 /  
 Gammelt materiale nummer: 51520005EU

Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	92
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Aftøringsklude, 22 g [antal]	455
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	106
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	91
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	167
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	117
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	200
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	133
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•