

PWM 920 [SI DV DD]

Vaskemaskine, dampopvarmet (indirekte)

med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



- Tromlevolumen 180 l, kapacitet 20.0 kg
- Optimal rengøring & perfekt forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

EAN: 4002516358299 / Materiale nummer: 11580390 /

Gammelt materiale nummer: 51920010EU

| Konstruktion og udførelse | |
|---|------------------|
| Konstruktion | Frontbetjent |
| Serie | Performance Plus |
| Front | Rustfrit stål |
| Betjeningspanelets farve | Rustfrit stål |
| Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg | 20,0 |
| Fyldningsforhold | 1:9 |
| Kapacitet i kg | 20,0 |
| Tromlevolumen i l | 180 |
| Døråbning [Ø] i mm | 415 |
| Døråbningsvinkel i grader | 180 |
| Dørens yderposition | højre |
| Automatisk dørlås | • |
| Innovativt design af vaskekar | • |
| Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer | • |
| Patenteret SoftCare-tromle 2.0 | • |
| Anvendelse | |
| Egnet til hoteller og restaurationsbranchen | • |
| Egnet til facility management | • |
| Egnet til møntvaskerier | • |
| Egnet til boligvaskerier og kollegier | • |
| Egnet til tekstilrengøring | • |
| Egnet til vaskerier | • |
| Egnet til håndværksbranchen | • |
| Egnet til brandvæsenet og redningstjenester | • |
| Egnet til stutier og ridehaller | • |
| Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner | • |
| Egnet til sygehuse | • |
| Egnet til campingpladser | • |
| Egnet til idrætsklubber | • |
| Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness | • |
| Egnet til læge- og tandlægepraksisser | • |
| Egnet til petrokemisk industri | • |
| Egnet til fødevarerindustrien | • |
| Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser | • |
| Egnet til offentlige institutioner | • |
| Effektdata | |
| Godkendt virkning mod virus | • |
| Testet hygiejne | • |
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg | 6,20 |
| Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg | 0,14 |
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg | 5,90 |
| Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l | 124,0 |
| Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l | 229,0 |
| Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh | 2,80 |
| Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh | 4,10 |
| Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand | 47 |
| Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l | 118,0 |

PWM 920 [SI DV DD]

Vaskemaskine, dampopvarmet (indirekte)
med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516358299 / Materiale nummer: 11580390 /
Gammelt materiale nummer: 51920010EU

| | |
|---|--------------------------------|
| Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l | 116,0 |
| Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh | 1,80 |
| Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand | 39 |
| Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l | 114,0 |
| Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper Standard 60 °C i min. | 61 |
| Restfugtighed ved skylning med koldt vand i % | 48 |
| Restfugtighed ved varmt sluskyld i % | 44 |
| Restfugtighed ved rengøring af klude i % | 25 |
| Centrifugeringshastighed i o/m | 1075 |
| g-faktor | 462 |
| Testede driftstimer | 30000 |
| Styring | |
| Styringstype | M touch Pro Plus |
| Programindstilling | Frit programmerbar |
| Maks. startforvalg i timer | Kan vælges frit |
| Resttidsvisning | • |
| Visning af programforløb | • |
| Indstilleligt displaysprog | • |
| Mulighed for indtastning af vægt før programstart | • |
| Grund-/målgruppeprogrammer | |
| Grundprogrammer | • |
| Dosering | |
| Sæbeskuffe | 3 rum |
| Maksimal tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal] | 12 |
| Registrering af manglende middel / tom beholder | • |
| Etilslutning | |
| Opvarmningsform | Damp indirekte |
| Etilslutning | 3N AC 400V 50HZ |
| Varmeeffekt el i kW | 0,00 |
| Varmeeffekt ved damp i kW | 37,00 |
| Samlet tilslutning i kW | 3,10 |
| Sikring i A | 16 |
| Mulig spændingsvariant 1 | |
| Etilslutning | 3N AC 400V 60HZ |
| Varmeeffekt i kW | 0,00 |
| Samlet tilslutning i kW | 3,10 |
| Sikring i A | 16 |
| Vandtilslutning/-afløb | |
| Koldt vand [antal] | 3 x 1/2" med 3/4" forskrunding |
| Varmt vand [antal] | 1x 1/2" med 3/4" forskrunding |
| Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal] | 2 x 1/2" med 3/4" forskrunding |
| Afløbsventil | DN 70 |
| Damptilslutning | |
| Damptilslutning | 2 x 1/2" |

PWM 920 [SI DV DD]

Vaskemaskine, dampopvarmet (indirekte)

med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.

EAN: 4002516358299 / Materiale nummer: 11580390 /

Gammelt materiale nummer: 51920010EU

| Mål og vægt | |
|--|--------------------|
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 1450 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 924 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 935 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 1585 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 1090 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 1130 |
| Nettovægt i kg | 390,0 |
| Bruttovægt i kg | 410 |
| Maksimal gulvbelastning i N | 5765 |
| Lydniveau | |
| Lydniveau på arbejdsplads | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t | 6,48 |
| Udstyr | |
| Patenteret for-afvanding | • |
| Patenteret behandling af klude | • |
| Tredimensionel ubalanceovervågning | • |
| Desinfektionsskylling | • |
| Effektive ribber | • |
| EcoSpeed | • |
| Fjeder i fjeder-system | • |
| Temperaturovervågning | • |
| Specialvarmelegemer | • |
| Mængdeautomatik Plus | • |
| Volumenstrømmåler (ekstraustyr) | • |
| Efterfyldning af tekstiler | • |
| Programvalg via farvesymboler | • |
| Nødstopkontakt | • |
| Tilbehør, der er produktafhængigt | • |
| Energimærkning | |
| Genbrugsandel i % | 92 |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Betalingssystem (ekstraustyr) | • |
| Optisk grænseflade for serviceadgang | • |
| Frakobling ved spidsbelastning (ekstraustyr) | • |
| Vandgenanvendelse (ekstraustyr) | • |
| LAN | • |
| Wi-fi | • |
| Connector Box | • |
| Kapacitet | |
| Åndedrætsværn [antal] | 15 |
| Brandhjelme [antal] | 5 |
| Beskyttelsesdragter [antal] | 3 |
| Beskyttelsesjakker [antal] | 5 |
| Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal] | 2 |
| Syntetiske dyner [antal] | 2 |
| Syntetiske puder [antal] | 4 |
| Fjerdyner [antal] | 2 |
| Fjerpuder [antal] | 4 |
| Aftørringsklude, 22 g [antal] | 456 |
| Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal] | 106 |

PWM 920 [SI DV DD]

Vaskemaskine, dampopvarmet (indirekte)

med sæbeskuffe, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516358299 / Materiale nummer: 11580390 /

Gammelt materiale nummer: 51920010EU

| | |
|--|-----|
| Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal] | 91 |
| Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal] | 167 |
| Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal] | 117 |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl] | 200 |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl] | 130 |
| Sommerdækkener til heste [antal] | 3 |
| Standarder og godkendelser | |
| CE | • |
| VDE | • |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG | • |