

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1-vaske-tørremaskine:

Den hurtige, komfortable allround-maskine til store mængder vasketøj.



- 9 kg vask – 5 kg tørring – også perfekt til stor tøjvask
- Præcis og automatisk vaskemiddeldosering med TwinDos®
- Vask og tørring på korteste tid – QuickPower
- SteamCare reducerer strygetiden med op til 50 % og opfrisker dit tøj



EAN: 4002516365402 / Materiale nummer: 11588160 /
Gammelt materiale nummer: 11TW8704NER

Konstruktion	
Side-by-side	•
Kan skubbes ind under en bordplade	•
Dørhængsling	højre
Konstruktion	
Frontbetjent	•
Vaskemaskine med tørrefunktion	
Gennemgående vask og tør	•
Elektronisk restfugtighedsmåling ved tørring	•
Kondenstørretumbler med vandkøling	•
Termocentrifugering	•
Centrifugering	
Maks. centrifugeringshastighed	1600
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
Design	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Dørdesign	Krom
Afskærmningsdesign	skråt
Betjeningsmåde	Touchbetjening
Display	MTouch
Rengøringseffekt	
Innovativ vasketeknologi PowerWash	•
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Portionstilpasset dosering CapDosing	•
Pletguide	•
Godkendt virus-hygiejne	•
Skånsom tøjvask	
SoftCare-tromle	•
Fyldning i kg ved vask	9,0
Fyldning i kg ved tørring	6,0
PerfectCare-teknologi	•
Betjeningskomfort	
Mulighed for tilslutning til Miele@home	•
Startforvalg op til 24 h	•
Display med resttidsvisning	•
Visning af klokkeslæt	•
Visning af programforløb	Ja
Info-tekster	•
Favoritprogrammer	•
Automatisk udskylning af fnug	•
Tromlebelysning	LED-pære
MultiLanguage	•
AutoClean-vaskemiddelkammer	•
Angivelse af fyldningsmængde og anbefalet dosering	•
AddLoad	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	A
Energieffektivitetsklasse vask og tørring (A-G)	D

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1-vaske-tørremaskine:

Den hurtige, komfortable allround-maskine til store mængder vasketøj.



EAN: 4002516365402 / Materiale nummer: 11588160 /

Gammelt materiale nummer: 11TW8704NER

Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for hele programforløbet i kWh	307
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	49
Vægtet vandforbrug pr. programforløb for vaskecyklussen i liter	48
Vægtet vandforbrug pr. programforløb for hele programforløbet i liter	73
Centrifugeringsenergi klasse	A
Lydniveaunklasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	69
Programtid for vaskecyklus ved nominal kapacitet	199
Programtid for hele programforløbet ved nominal kapacitet i kg	439
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,10
Energiforbrug i netværksforbundet standbytilstand i W	0,50
Vask ved lave temperaturer "koldt" og "20°C"	•
Mængdeautomatik	•
Flowmeter	•
Skumregulering	•
ProfiEco Motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPower	•
Automatic	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Skjorter	•
Silke (håndvask)	•
Uld (vask i hånden)	•
Ekspres	•
Mørkt	•
Denim	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Sportssko	•
Hovedpuder	•
Dun	•
Gardiner	•
Bomuld Allergi Plus	•
Maskine rengøres	•
Bomuld med pil	•
Nye tekstiler	•
Stivelse	•
ECO 40-60	•
Tørreprogrammer	
QuickPower	•
Automatic	•
Bomuld	•
Bomuld med pil	•
Strygelet	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1-vaske-tørremaskine:

Den hurtige, komfortable allround-maskine til store mængder vasketøj.

EAN: 4002516365402 / Materiale nummer: 11588160 /
Gammelt materiale nummer: 11TW8704NER

Finvask	•
Skjorter	•
Silke	•
Uld	•
Ekspres	•
Mørkt	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imprægnering	•
Sportstøj	•
Sportssko	•
Hovedpude almindelig	•
Bomuld Allergi Plus	•
Nye tekstiler	•
Luft kold	•
Luft varm	•
Opfriskning	•
Finish damp	•
Tilvalg tørring	
Antikrøl	•
Tilvalg vask	
Kort	•
Iblødsætning	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
Udglatning med damp	•
Summer	•
AllergoWash	•
Single	•
Kvalitet	
Kontravægte i støbejern	•
Sikkerhed	
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-Metal
PIN-kode lås	•
Optisk interface	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (højde)	850
Mål i mm (dybde)	714
Dybde ved åbnet dør i mm	1132
Vægt i kg	102
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Ledningslængde i m	2
Medfølgende tilbehør	
3 kapsler	•
Patron UltraPhase 1	•
Værdibevis til 5 patroner Miele UltraPhase	•

WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1-vaske-tørremaskine:

Den hurtige, komfortable allround-maskine til store mængder vasketøj.



EAN: 4002516365402 / Materiale nummer: 11588160 /
Gammelt materiale nummer: 11TW8704NER

Tilgængelige displaysprog


Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (CA), english (GB),
english (US), español,
français (CA), français
(FR), hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


WTW870WPM PWash&TDos 9/6kg

WT1-vaske-tørremaskine:


Den hurtige, komfortable allround-maskine til store mængder vasketøj.




WT1 9/6 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



WT1 9/6 kg, drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm