


PFD 101 i  
Integreret opvaskemaskine  
til større mængder service fra industri-, te- og grovkøkkener.



- Opvaskeydelse: 13 kuverter på blot ??\*
- 13 % lavere energiforbrug\*\*
- Alt bliver helt tørt – AutoOpen-tørring
- Intuitiv betjening takket være det overskuelige panel
- Utensiler fleksibel placering til optimale rengøringsresultater

\* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet (vandtillobstemperatur/elttilslutning) kan de angivne værdier variere.

\*\* På basis af ECO-programmet, sammenlignet med den tidligere model.



EAN: 4002516366782 / Materiale nummer: 11605320 /  
Gammelt materiale nummer: 61010101EP4

#### Konstruktion og udførelse

Konstruktion	Integrerbar opvaskemaskine
Serie	ProfilLine
Skyllesystem	Frontbetjent friskvandsopvaskemaskine
Antal skylle niveauer	2
Front	Uden front
Sidevægge	Galvaniseret
Betjeningspanelets farve	CleanSteel
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	11,0

#### Anvendelse

Egnet til alders- og plejehjem	•
Egnet til pensionater	•
Egnet til børnehaver	•
Egnet til uddannelsesinstitutioner	•
Egnet til kontorer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til idrætsklubber	•

#### Effektdata

Godkendt virusvirkning	•
Testet hygiejne	•
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min.	75
Korteste programvarighed i min.	17
Maksimal efterskyltemperatur i °C	82
Rengøringssevne kuverter/charge	13
Levetid i vaskecykluser	12500

#### Miele Move

Kan netværksforbindes med Miele MOVE	•
--------------------------------------	---

#### Styring

Styringstype	Elektronisk styring
Programvalg	Programtaster
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Opvaskeprogrammer [antal]	8
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Kontrollampe til filter	•


#### Standard elttilslutning

Elttilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i kW	7,10
Samlet tilslutning i kW	7,30
Sikring i A	16
Tilslutningsledningens længde i m	1,70

#### Mulig spændingsvariant 1

Elttilslutning	AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW	1,90
Samlet tilslutning i kW	2,10
Sikring i A	10-16


PFD 101 i  
Integreret opvaskemaskine  
til større mængder service fra industri-, te- og grovkøkkener.



EAN: 4002516366782 / Materiale nummer: 11605320 /  
Gammelt materiale nummer: 61010101EP4

<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt eller varmt vand [antal]	1
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar	1,00-10,00
Afløbspumpe	22
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm	100
Integreret afkalkningsmiddel	•
Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol	6,50
Vandbeskyttelsessystem	Waterproof-system
Vandtilløbsslange, længde i cm	150
Vandafløbsslange, længde i cm	150
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	805
Udvendigt mål, nettobredde i mm	598
Udvendigt mål, nettodybde i mm	570
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	960
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	670
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	700
Anvendeligt skyllerum, højde i mm	540
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm	510
Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm	450
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm	450
Indsatshøjde over gulvet i mm	210
Nødvendig nichebredde i mm	600
Nettovægt [kg]	42
Bruttovægt i kg	49
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	33 dB(A) re 20 µPa
Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW	0,0
<b>Programmer</b>	
Universal	•
Kort	•
Hygiejne	•
Koldt/afskylning	•
Glas	•
Plastservice	•
Strømbesparende/Eco	•
Intensiv	•
<b>Kurvedesign</b>	
Kurveudstyr ExtraComfort P	•
Fleksibel kurvedesign FlexLine	•
FlexCare glas- og kophylde [antal]	2
FlexCare glas- og kophylde [antal]	1
Bestikkurv	•
Højdeindstillelig overkurv	•
<b>Udstyr</b>	
Professionel elttilslutning	•
Tørring	Forlænget tørring, AutoOpen-tørring, Aktiv kondenstørring
1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler	•

PFD 101 i  
Integreret opvaskemaskine  
til større mængder service fra industri-, te- og grovkøkkener.



EAN: 4002516366782 / Materiale nummer: 11605320 /

Gammelt materiale nummer: 61010101EP4

Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Børnesikring	•
Justerbar sluskyldstemperatur	•
Optisk grænseflade	•
SmartStart	•
FlexiTimer med EcoStart	•
Wi-fi	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Kapacitet for ECO-programmet i antal kuverter	13
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug for ECO-programmet pr. 100 skyl i kWh	93
Vandforbrug for ECO-programmet pr. programafvikling i liter	12,0
Lydniveaueklasse (A-D)	C
Lydniveau i dB(A) re1pW	46
Programvarighed for ECO-programmet i min.	250
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Eksternt doseringsmodul til flydende rengøringsmiddel	•
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•
VDE	•
EMS-beskyttelse	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•