

## WW 610 WCS

Topbetjent vaskemaskine:

Med Miele SoftCare-tromle til skånsom tøjpleje.



- Silence – lydoptimeret til ekstra lydsvag vask
- Tromlelåsning og -positionering – fjern tøjet bekvemt
- Vores SoftCare-tromle sikrer skånsom tøjvask
- Hurtig opfriskning med programmet Ekspres 20
- Mindre strygearbejde – programmet Skjorter



EAN: 4002516382140 / Materiale nummer: 11607460 /  
Gammelt materiale nummer: 11W61001NDS

<b>Konstruktion</b>	
Topbetjent	•
<b>Centrifugering</b>	
Maks. centrifugeringshastighed	1200
Flydeslut	•
Funktion "ingen centrifugering"	•
<b>Design</b>	
Kabinetfarve	Lotushvid
Betjeningspanelets farve	Lotushvid
Farve på drejeknap	Lotushvid
Afskærmningsdesign	Comfort
Betjeningsmåde	Programvælger
<b>Skånsom tøjvask</b>	
SoftCare-tromle	•
Kapacitet i kg	6,0
<b>Betjeningskomfort</b>	
Visning af programforløb	•
Automatisk tromlepositionering og -fastlåsning	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Vægtet energiforbrug pr. 100 programforløb for vaskecyklussen i kWh	55
Vægtet vandforbrug pr. programforløb i liter	40
Centrifugeringsenergi klasse	B
Lydniveaurog klasse (ved centrifugering)	A
Lydniveau ved centrifugering i dB(A) re1pW	70
Programtid ECO 40-60 ved nominel kapacitet	189
Energiforbrug i slukket tilstand i W	0,20
Mængdeautomatik	•
Skumregulering	•
PWM-motor	•
<b>Vaskeprogrammer</b>	
Automatic	•
Bomuld	•
Strygelet	•
Finvask	•
Skjorter	•
Uld (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt/Jeans	•
Bomuld med pil	•
ECO 40-60	•
<b>Tilvalg vask</b>	
Kort	•
Iblødsætning	•
Forvask	•
Vand plus	•
Ekstra skylning	•
<b>Kvalitet</b>	
Kontravægte i støbejern	•

WW 610 WCS

Topbetjent vaskemaskine:

Med Miele's SoftCare-tromle til skånsom tøjpleje.



EAN: 4002516382140 / Materiale nummer: 11607460 /  
Gammelt materiale nummer: 11W61001NDS

#### Sikkerhed

Vandbeskyttelsessystem	Watercontrol-System
Optisk interface	•

#### Tekniske data

Mål i mm (bredde)	459
Mål i mm (højde)	900
Mål i mm (dybde)	601
Vægt i kg	91
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,10-2,40
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i HZ	50
Vandafløbslængens længde i m	1,55