

ATT 86

Transportvogn, automatisk til fyldning og tømning af opvaskemaskiner, med elektrisk højdeindstilling.



- Ergonomisk i brug
- Kan indstilles trinløst elektrisk i højden
- Ekstra 3 faste, frit valgbare højdepositioner kan gemmes
- Fleksibel drift takket være effektivt batteri
- Udstyret med aftagelig opsamlingsbakke
- Batteri medfølger, oplader bestilles separat

EAN: 4002516463030 / Materiale nummer: 11621520 / Gammelt materiale nummer: 69200116D

<b>Produktkategori</b>	
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier	•
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin	•
<b>Produkttilknytning</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Opbevarings-/transportsystem	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Materiale	Rustfrit stål, Gummi, Kunststof
Farve	Rustfrit stål, Grå
Højdejusterbar	•
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	923
Udvendigt mål, nettobredde i mm	662
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1156
Udvendigt mål, bruttonøjde i mm	1270
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	816
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1236
Nettovægt i kg	106,20
Bruttovægt i kg	122,20
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
Overholder maskindirektivet 2006/42/EF	•
RoHS-direktiv	•
IPX1-stænkbeskyttelse	•
Stænkbeskyttelse IPX5	•
GS	•
TÜV	•