

K 7313 F

Køleskab til indbygning
med LED-belysning til mere komfort.



- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Hurtig nedkøling af madmidler med SuperKøl-automatik



EAN: 4002516373650 / Materiale nummer: 11623190 /
Gammelt materiale nummer: 36731305EU1

Model	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	TouchControl
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	1
Køleskab/-zone	
Antal hylder	5
Antal indvendige dørstativ til konserver	3
deraf dørhylder til flasker	1
Dørhylder	4
Effektivitet og holdbarhed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	F
Energiforbrug pr. år i kWh	122,64
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,33
Sikkerhed	
Akustisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	568
Nichehøjde i mm min.	1221
Nichehøjde i mm maks.	1228
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	558
Produkt højde i mm	1221
Produkt dybde i mm	545
Vægt in kg	49,0
Monteringsteknik	Fast dør
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	19
Klimaklasse	SN-ST
Kølezone i l	211
4-stjernet fryseboks	0
Nettokapacitet i alt i l	211
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	33
Strømforbrug i milliampere (mA)	700
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50
Ledningslængde i m	2,3

K 7313 F
Køleskab til indbygning
med LED-belysning til mere komfort.



EAN: 4002516373650 / Materiale nummer: 11623190 /
Gammelt materiale nummer: 36731305EU1

Udskift pæren


Teknisk Service

Medfølgende tilbehør


Æggebakke

•


K 7313 F
 Køleskab til indbygning
 med LED-belysning til mere komfort.



K7313D, K7313F, K7314E, K7314F, K7303F, K7303D, K7304F, K7304E, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7313D, K7313F, K7314E, K7314F, K7303F, K7303D, K7304F, K7304E, side view (installation drawings)



K7313D, K7313F, K7314E, K7314F, K7303F, K7303D, K7304F, K7304E, installation (footnote*) (installation drawings)