

## APWM 900

Fnugfilterrum i rustfrit stål  
til filtrering af fnug og grove partikler i vaskevandet.



- Anvendes ved meget snavsede tekstiler
- Volumen ca. 70 liter, Højden kan indstilles fra 0-250 mm
- Til tilslutning af vaskemaskiner på en sokkel
- Nemt udtageligt fnugfilter af rustfrit stål
- Ø tilslutningsstuds 7,5 cm

EAN: 4002516376668 / Materiale nummer: 11637370 /  
Gammelt materiale nummer: 59510045D

Produkttilknytning	
Vaskemaskiner	•
Produkt-/tilbehørskategori	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOP STAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOP STAR 80	•
PW 5104 MOP STAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOP STAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•

## APWM 900

Fnugfilterrum i rustfrit stål

til filtrering af fnug og grove partikler i vaskevandet.



EAN: 4002516376668 / Materiale nummer: 11637370 /  
Gammelt materiale nummer: 59510045D

PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Produktkategori</b>	
Fnugfilter	•
<b>Produktegenskaber</b>	
Etilslutning	OHNE
Materiale	Rustfrit stål
Farve	Rustfrit stål
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	543
Udvendigt mål, nettobredde i mm	310
Udvendigt mål, nettodybde i mm	648
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	585
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	330
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	700
Nettovægt [kg]	14,50
Bruttovægt i kg	15,50