

K 7433 E

Køleskab til indbygning
med DailyFresh, vedligeholdelsesfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.



- Rummelige skuffe med justerbar fugtighed – DailyFresh
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Dørhylden kan rengøres i opvaskemaskinen – ComfortClean
- Mere plads til store madvarer – ComfortSize



EAN: 4002516379058 / Materiale nummer: 11641270 /
Gammelt materiale nummer: 36743300EU1

Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose, kan eftermonteres	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	SensorTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	1
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	6
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	1
Antal indvendige dørstativ til konserver	2
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	4
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug pr. år i kWh	105,50
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,29
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1397
Nichehøjde i mm maks.	1413
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produkthøjde i mm	1395
Produktdybde i mm	546
Vægt in kg	45,9

K 7433 E

Køleskab til indbygning

med DailyFresh, vedligeholdelsesfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.



EAN: 4002516379058 / Materiale nummer: 11641270 /

Gammelt materiale nummer: 36743300EU1

Monteringsteknik

Montering med
fladhængsler

Maks. dørfrontvægt køledel i kg

21

Klimaklasse

SN-T

Kølezone i l

236

4-stjernet fryseboks

0

Nettokapacitet i alt i l

235

Lydniveaunklasse (A-D)

B

Lydniveau i dB(A) re1pW

35

Strømforbrug i milliampere (mA)

1200

Spænding i V

220-240

Sikring i A

10

Faseantal

1

Frekvens in Hz

50

Ledningslængde i m

2,2

Udskift pæren

Service

Medfølgende tilbehør


Æggebakke

•


K 7433 E

Køleskab til indbygning


med DailyFresh, vedligeholdelsesfri LED-belysning, DynaCool og ComfortClean.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)