

K 7793 C

Køleskab til indbygning med PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 og FlexiTray til optimal komfort.



- 5x længere frisk takket være aktiv fugt – PerfectFresh Active
- Individuelt justerbar glashyldebelysning med FlexiLight 2.0
- Ensartet temperaturfordeling i hele køleskabet. – DynaCool
- Praktisk at tage ud via den drejelige glashylde – FlexiTray
- Individuel højdejustering af dørhylde



EAN: 4002516378709 / Materiale nummer: 11641840 / Gammelt materiale nummer: 36779300EU1

Produktkategori	
Køleskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	FlexiLight 2,0
Lys ventilator	•
Belyst kølesystem	•
Betjeningskomfort	
Netværk med Miele @ home	•
Friskhedssystem	PerfectFresh Active
Aktiv befugtning af øverste skuffe	•
Finindstilling indvendig dør	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	FreshTouch
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
Antal temperaturzoner	2
Sabbat-mode	•
Party-Modus	•
Holiday-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylder	4
deraf belyst	3
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	3
Tør bagvæggen	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Antal indvendige dørstativ til konserver	3
Flaskehylde i dør	2
Dørhylder	5
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	C
Energiforbrug pr. år i kWh	99,90
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,27
Sikkerhed	
Lås	•
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•

K 7793 C

Køleskab til indbygning
med PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 og FlexiTray til optimal komfort.




EAN: 4002516378709 / Materiale nummer: 11641840 /
Gammelt materiale nummer: 36779300EU1


Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	570
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1788
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	559
Produktthøjde i mm	1770
Produktdybde i mm	544
Vægt in kg	70,3
Monteringsteknik	Montering med fladhængsler
Maks. dørfontvægt køledel i kg	26
Klimaklasse	SN-T
Kølezone i l	296
heraf PerfectFresh-zone i liter	98
Nettokapacitet i alt i l	296
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	32
Strømforbrug i milliampere (mA)	1200
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50-60
Ledningslængde i m	2,2
Udskift pæren	Service
Medfølgende tilbehør	
Æggebakke	•
Sorteringsboks PerfectFresh	•

K 7793 C

Køleskab til indbygning
med PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 og FlexiTray til optimal komfort.



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E,
K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote*)
(drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E,
K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation
drawings)