

## PIB 100 [EL]

Professionelt dampstrygesystem med stor vandbeholder til en lang strygetid og perfekt finish.



- Lang strygetid takket være 4.50 l vandbeholder
- Ensartet dampfordeling med den patenterede\* strygesål
- Bekvem montering og afmontering via 1-2-lift-systemet

\* Europæisk patent: EP 2 233 632 B1

EAN: 4002516388265 / Materiale nummer: 11673080 /  
Gammelt materiale nummer: 53100010EP4

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Sammenklappeligt dampstrygesystem
Serie	Professional
Farve, strygejern	Lotushvid/antracit
Farve, strygebetræk	Antracit
Patenteret strygesål	•
Strygning af flere lag	•
Trinløs højdeindstilling med gastrykfjeder min. i mm	830
Trinløs højdeindstilling med gastrykfjeder maks. i mm	1020
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til fællesvaskerier og kollegier	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og børnehaver	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til privat husholdning	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
<b>Effektdata</b>	
Godkendt virusvirkning	•
Damptryk i bar	4,0
Dampmængde i g/min	100
Vertikaldamp	•
Damp fra temperaturtrin	2
Dampskud i bar	4,0
Kontinuerlig damp i bar	4,0
Til postevand	•
Kapacitet, vandbeholder i liter	4,50
Udtagelig vandbeholder	•
Vandbeholder kan påfyldes når som helst	•
Testede driftstimer	7500
<b>Styring</b>	
Styringsvariant	Touchdisplay
Display	Tekstdisplay med 1 linje
3 strygetrin	•
Til-/frakoblingsautomatik blæser	•
Guidet første ibrugtagning	•
Guidet afkalkning	•
Automatisk afkalkning	•
Automatisk skylning	•
Valgbart displaysprog	•

## PIB 100 [EL]

Professionelt dampstrygesystem med stor vandbeholder til en lang strygetid og perfekt finish.



EAN: 4002516388265 / Materiale nummer: 11673080 /  
Gammelt materiale nummer: 53100010EP4

Panel med let forståelige symboler

<b>Standard eltilslutning</b>	•
Etilslutning	1N AC 220-240V 50/60HZ
Varmeeffekt i kW	2,15
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,20
Sikring i A	10
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	970
Udvendigt mål, nettobredde i mm	470
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1510
Udvendigt mål, højde i mm, sammenklappet	1280
Udvendigt mål, bredde i mm, sammenklappet	470
Udvendigt mål, dybde i mm, sammenklappet	402
Maksimal bredde af strygebrættet i mm	405
Maksimal længde af strygebrættet i mm	1190
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	450,00
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1340,00
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	500,00
Nettovægt i kg	29,00
Bruttovægt i kg	33,30
Maksimal gulvbelastning i N	350
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	53 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i Mj/t.	7,92
<b>Udstyr</b>	
Aktivt strygebord (blæse- og sugefunktion)	•
2. Blæsereffekt-trin	•
Non-stick-sål, fås som ekstraudstyr	•
Patenteret 1-2-lift-system	•
Hjul, der er skånsomme mod gulvet	•
Strygebord med ComfortZone	•
Opbevaringsrum til strygejernet	•
Opbevaringsrum til ledning og tilbehør	•
CoolDown-funktion	•
Auto-Off-funktion	•
Professionelt strygebetræk	•
Dampslangeholder	•
Teststickers til bestemmelse af vandhårdhed	•
Vandvarmer med Diamond-Like Carbon-belægning	•
Steamer, fås som ekstraudstyr	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	94
Tid indtil standby slukkes i min	20
Effekt i standby slukket i W	0,2
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet 2006/42/EF	•

PIB 100 [EL]

Professionelt dampstrygesystem

med stor vandbeholder til en lang strygetid og perfekt finish.