

DA 9091 W Screen

Vægemhætte

med lodret glasfront og særlig fladt design til frit udsyn.



- Lige linjer med bredde på 880 mm og minimal dybde på 260 mm
- Moderne Touch-betjening på glasfront
- Ensartet belysning takket være LED-lyslister
- Bredde Opbevaringsplads – til fx krydderier
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedfilter i rustfrit stål

B

EAN: 4002516400042 / Materiale nummer: 11684330 / Gammelt materiale nummer: 28909140NER

Konstruktion	
Vægemhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan omstilles
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29 kulfilter
Design	
Farve	Obsidiansort
Betjeningskomfort	
Elektronisk styring	•
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
Touch-betjening	•
Programmebar frakobling af intensivtrin	•
Akustikpakke	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	B
Årligt energiforbrug i kWh/år	67,7
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	B
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	B
Filtersystem	
EDST-Metalfedfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	2
Lys	
LED	•
Antal x Watt	1 x 3,2 W
Lysstyrke i Lx	300 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Vekselstrømsmotor (AC-motor)	•
Udluftning	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	205
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	310
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	670
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	39,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	62,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	25,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	36,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	48,0
Recirkulation	
Effektrin 1 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	190
Effektrin 2 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	290
Effektrin 3 (m ³ /h) i henhold til EN 61591	385
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	605

DA 9091 W Screen
Vægemhætte
med lodret glasfront og særlig fladt design til frit udsyn.




EAN: 4002516400042 / Materiale nummer: 11684330 /
Gammelt materiale nummer: 28909140NER

Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	44,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	51,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	58,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	30,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	37,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	44,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	500
Samlet højde for emhætte til recirkulation og ekstern motor i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	500
Emfangets bredde i mm	880
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	500
Emfangets højde i mm	500
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	500
Emfangets dybde i mm	260
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	500
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	21,5
Tilslutningslednings længde i m	1,5
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,20
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Tilslutning til udluftning til det fri øverst og bag	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•
Ekstratilbehør	
Aktivt kulfilter	DKF 29 Kohlefilter
Regenererbart aktivt kulfilter	DKF 29-R Kohlefilter


DA 9091 W Screen

Vægemhætte

med lodret glasfront og særlig fladt design til frit udsyn.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)



DADC9000 (Installation drawings)