

PDR 514 COP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med tidsstyring M Select COP, særligt til self-service-anvendelser.



- Tromlevolumen 250.00 l , kapacitet 10.0 kg – 14.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Højeste energieffektivitet med Air Recycling
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse

EAN: 4002516408611 / Materiale nummer: 11717780 / Gammelt materiale nummer: 52514005EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	10,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	14,0
Tromlevolumen i l	250,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Fleksibel dørhængsel	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	13,00
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,53
Programvarighed i min.	24
Levetid i tørringsforløb	40000
Styring	
Styringstype	M Select benchmark
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Tidsstyring
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Panel med let forståelige	•
Standard ertilslutning	
Opvarmningsform	EI
Ertilslutning	3N AC 400V 50/60HZ
Varmeeffekt el i kW	13,50
Samlet tilslutning i kW	14,10
Sikring i A	25
Mulig spændingsvariant 1	
Ertilslutning	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	27,00
Samlet tilslutning i kW	28,20
Sikring i A	50
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1400
Udvendigt mål, nettobredde i mm	906
Udvendigt mål, nettodybde i mm	852
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1526
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	938
Nettovægt i kg	160,4
Bruttovægt i kg	172
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	1779

PDR 514 COP [EL]

Professionel aftrækstørretumbler, elopvarmet med tidsstyring M Select COP, særligt til self-service-anvendelser.



EAN: 4002516408611 / Materiale nummer: 11717780 /
Gammelt materiale nummer: 52514005EU

Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	51 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	3,90
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Fnugfilter med stor overflade	•
SoftLift-ribber	•
AirRecycling	•
Kommunikationsskakt	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingssystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•