

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professionel varmepumpetørretumbler med effektiv varmepumpe APDR 901 med det laveste energiforbrug - kræver ikke udluftning.



- Tromlevolumen 250.00 l , kapacitet 10.0 kg – 14.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Automatisk varmevekslerrensning takket være StreamClean-metoden
- 60 % lavere energiforbrug end aftrækstørretumblerer\*
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse
- Billede med tørretumbler med varmepumpemodul, bestilles separat

\* Varmepumpetørretumbler har et op til 60 % lavere energiforbrug end elopvarmede aftrækstørretumbler.

EAN: 4002516408826 / Materiale nummer: 11718010 / Gammelt materiale nummer: 52914007EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Jerngrå
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	10,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	14,0
Tromlevolumen i l	250,00
Tørresystem	Varmepumpe
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Fleksibel dørhængsel	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrensning	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til brandvæsenet og retnings tjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	11,20
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,21
Programvarighed i min.	33
Levetid i tørringsforløb	40000
Styring	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Standard eltilslutning	
Opvarmningsform	Varmepumpe med CleanStream
Eltillslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professionel varmepumpetørretumbler med effektiv varmepumpe APDR 901 med det laveste energiforbrug - kræver ikke udluftning.



EAN: 4002516408826 / Materiale nummer: 11718010 / Gammelt materiale nummer: 52914007EU

Varmeeffekt for varmepumpe i kW	10,00
Samlet tilslutning i kW	5,10
Sikring i A	16
<b>Mål og vægt tørretumbler</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1400
Udvendigt mål, nettobredde i mm	906
Udvendigt mål, nettodybde i mm	852
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1526
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	938
Nettovægt i kg	156,4
Bruttovægt i kg	168
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1740
<b>Mål/vægt for varmepumpemodul</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1370
Udvendigt mål, nettobredde i mm	906
Udvendigt mål, nettodybde i mm	426
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1530
Nettovægt i kg	159,5
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1000
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	800
Bruttovægt i kg	201,0
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	1652
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	51 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	3,90
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Frugfilter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
Kommunikationsskakt	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Kølemiddel	R450a
Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO <sub>2</sub> e	605
Drivhuspotentiale i maskine i kg CO <sub>2</sub> e	1936
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraustyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraustyr)	•
<b>Kapacitet</b>	
Beskyttelsesmasker [antal]	8
Beskyttelsesdragter [antal]	1
Beskyttelsesjakker [antal]	2
Syntetiske dyner [antal]	1

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Professionel varmepumpetørretumbler med effektiv varmepumpe APDR 901 med det laveste energiforbrug - kræver ikke udluftning.



EAN: 4002516408826 / Materiale nummer: 11718010 /  
Gammelt materiale nummer: 52914007EU

Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdynner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftøringsklude, 22 g [antal]	255
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	53
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	45
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	83
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	59
Sommerdækkener til heste [antal]	2
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•