

PDR 544 ROP [G]

Professionel aftrækstørretumbler, gasopvarmet med restfugtstyring M Select ROP til perfekte tørreresultater.



- Tromlevolumen 800.00 l , kapacitet 32.0 kg – 44.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Højeste energieffektivitet med Air Recycling
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse

EAN: 4002516409328 / Materiale nummer: 11718450 / Gammelt materiale nummer: 52544003EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	32,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	44,0
Tromlevolumen i l	800,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Fleksibel dørhængsel	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætssklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	34,30
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,53
Programvarighed i min.	30
Levetid i tørringsforløb	40000
Styring	
Styringstype	M Select benchmark
Programindstilling	Indstilling defin. Parameter
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Panel med let forståelige	•
Standard ertilslutning	
Opvarmningsform	Gas
Ertilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Varmeeffekt ved gas i kW	36,00
Samlet tilslutning i kW	1,70
Sikring i A	10
Mål og vægt tørretumbler	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1640
Udvendigt mål, nettobredde i mm	1206
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1385

PDR 544 ROP [G]

Professionel aftrækstørretumbler, gasopvarmet med restfugtstyring M Select ROP til perfekte tørreresultater.



EAN: 4002516409328 / Materiale nummer: 11718450 /

Gammelt materiale nummer: 52544003EU

Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1766
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1390
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1474
Nettovægt i kg	295,3
Bruttovægt i kg	313
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	3544
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	61 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	4,00
Udstyr	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Frugfilter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
AirRecycling	•
Kommunikationsskakt	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyling	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
DVGW-gas	•
WEEE	•
UKCA	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•