

PDR 922 [G]

Professionel aftrækstørretumbler, gasopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



- Tromlevolumen 400.00 l , kapacitet 16.0 kg – 22.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Højeste energieffektivitet med Air Recycling
- Præcis tørring af alle tekstiler – PerfectDry
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse

EAN: 4002516409366 / Materiale nummer: 11718590 / Gammelt materiale nummer: 52922003EU

<b>Konstruktion og udførelse</b>	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Jerngrå
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25	16,0
Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18	22,0
Tromlevolumen i l	400,00
Tørresystem	Udluftning
Døråbning [Ø] i mm	520
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	venstre
Fleksibel dørhængsel	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	Ja
<b>Anvendelse</b>	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til private boliger og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier og rullestuer	•
Egnet til brandvæsenet og redbningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
<b>Effektdata</b>	
Maksimal fordampningseffekt i l/t	21,70
Specifikt energiforbrug i kWh/kg	0,53
Programvarighed i min.	25
Levetid i tørringsforløb	40000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Programindstilling	Restfugtighedsstyret
Maks. startforvalg i timer	24
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
<b>Standard elttilslutning</b>	
Opvarmningsform	Gas
Elttilslutning	1N AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	0,00
Varmeeffekt ved gas i kW	21,50

PDR 922 [G]

Professionel aftrækstørretumbler, gasopvarmet med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516409366 / Materiale nummer: 11718590 /

Gammelt materiale nummer: 52922003EU

Samlet tilslutning i kW	1,00
Sikring i A	10
<b>Mål og vægt tørretumbler</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1400
Udvendigt mål, nettobredde i mm	906
Udvendigt mål, nettodybde i mm	1162
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1526
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1254
Nettovægt i kg	203,9
Bruttovægt i kg	218
Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>	2324
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	62 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,60
<b>Udstyr</b>	
Intelligent tromlereversering	•
Aksial luftstyring	•
Fnugfilter med stor overflade	•
PerfectDry	•
SoftLift-ribber	•
AirRecycling	•
Kommunikationsskakt	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning/energistyning	•
Wi-fi tørretumbler	•
Connector Box	•
LAN-modul (ekstraudstyr)	•
<b>Kapacitet</b>	
Beskyttelsesmasker [antal]	16
Beskyttelsesdragter [antal]	3
Beskyttelsesjakker [antal]	5
Syntetiske dyner [antal]	2
Syntetiske puder [antal]	3
Fjerdyner [antal]	2
Fjerpuder [antal]	4
Aftørningsklude, 22 g [antal]	364
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	84
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	73
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	133
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	94
Sommerdækkener til heste [antal]	3
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•

PDR 922 [G]

Professionel aftrækstørretumbler, gasopvarmet  
med programmerbar styring M Touch Pro til maksimal fleksibilitet.



EAN: 4002516409366 / Materiale nummer: 11718590 /  
Gammelt materiale nummer: 52922003EU

DVGW-gas

WEEE

UKCA

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

•

•

•

•