

APWM 056
Sugelanse
til 5- eller 10-liters dunke.



- Egnet til anvendelse med Miele Professionalsdoseringspumper
- Til tilslutning af op til to vaskemaskiner

EAN: 4002516589273 / Materiale nummer: 11733600 /
Gammelt materiale nummer: 59510056D

| Produkttilknytning | |
|---------------------------------|-----------|
| Vaskemaskiner | • |
| Produkt-/tilbehørskategori | |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 5082 | • |
| PW 5084 MOP STAR 80 | • |
| PW 5104 MOP STAR 100 | • |
| PW 5105 Vario | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6163 | • |
| PW 6241 | • |
| PW 6243 | • |
| PW 6321 | • |
| PW 6323 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PWT 6089 | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 506 Mop Star 60 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 508 Mop Star 80 | • |
| PWM 509 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PWM 511 | • |
| PWM 909 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PWM 920 | • |
| PDW 909 | • |
| Produktkategori | |
| Doseringsystem | • |
| Produktegenskaber | |
| Materiale | Kunststof |
| Farve | Sort-hvid |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 90 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 90 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 525 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 93 |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm | 95 |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm | 550 |

APWM 056
Sugelanse
til 5- eller 10-liters dunke.

EAN: 4002516589273 / Materiale nummer: 11733600 /
Gammelt materiale nummer: 59510056D

| | |
|-----------------|------|
| Nettovægt [kg] | 0,42 |
| Bruttovægt i kg | 0,56 |

