

## PWM 511 [EL DP DD]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og sæbeskuffe, M Touch Pro.



EAN: 4002516431794 / Materiale nummer: 11776110 / Gammelt materiale nummer: 51511003EU

### Konstruktion og udførelse

Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance
Front	Jerngrå
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	11,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	11,0
Tromlevolumen i l	100
Døråbning [Ø] i mm	370
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Vedligeholdelsesfri asynkronmotor	•
SoftCare-tromle i rustfrit stål	•

### Anvendelse

Egnede til hotel- og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•

### Effektdata

Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	7,10
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,12
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	6,90
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,03
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	78,4
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,37
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	54
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	75,7
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,32
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	49
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	67,8
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	0,87
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	34

- Tromlevolumen 100 l, kapacitet 11.0 kg
- 14 % lavere vand- og 50 % lavere energiforbrug\*
- Mest komfortable betjening: Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro
- Optimale centrifugeringsresultater – restfugtighed 50 %\*\*, g-faktor370
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

\* På basis af programmet 60° Kulørtvask med varmtvandstilslutning i forhold til forgængermodellen.

\*\* Restfugtigheden opnås ved varmskylning i sidste skylning.

## PWM 511 [EL DP DD]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og sæbeskuffe, M Touch Pro.



EAN: 4002516431794 / Materiale nummer: 11776110 / Gammelt materiale nummer: 51511003EU

Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	68,3
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,13
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	33
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	54
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	50
Centrifugeringshastighed i o/m	1100
g-faktor	370
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M Touch Pro
Programindstilling	Programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
<b>Grund-/målgruppeprogrammer</b>	
Grundprogrammer	•
Programmer til hotel- og restaurationsbranchen	•
Programmer til ældrecentre og plejehjem	•
Programmer til facility management	•
Programmer til møntvaskerier	•
Egnet til kollegier og private boliger	•
Programmer til tekstilrengøring	•
Programmer til vaskerier og rullestuer	•
Programmer til håndværksvirksomheder	•
Programmer til brandvæsenet og redningstjenester	•
Programmer til stutierier/hestepensioner/ridehaller	•
Programmer til universiteter, daginstitutioner og skoler	•
Programmer til sygehuse	•
Programmer til fastfoodrestauranter	•
Programmer til campingsteder	•
Programmer til idrætsklubber	•
Programmer til skønhedssaloner, wellness- og fitnessfirmaer	•
Programmer til privat husholdning	•
Programmer til læge- og tandlægepraksisser	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
Fleksibel doseringsadapter (ekstra)	•
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	6
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard eltilslutning</b>	
Opvarmningsform	EI
Eltilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	7,95
Samlet tilslutning i kW	8,20

## PWM 511 [EL DP DD]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe og sæbeskuffe, M Touch Pro.

EAN: 4002516431794 / Materiale nummer: 11776110 /

Gammelt materiale nummer: 51511003EU

Sikring i A	16
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrning
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskrning
Afløbspumpe	DN 22
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1020
Udvendigt mål, nettobredde i mm	700
Udvendigt mål, nettodybde i mm	818
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1214
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	750
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	917
Nettovægt i kg	148,0
Bruttovægt i kg	161
Maksimal gulvbelastning i N	2577
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	61 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	2,80
<b>Udstyr</b>	
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylning	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Effektiv centrifugering	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	96
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•

PWM 511 [EL DP DD]

Professionel vaskemaskine, el-opvarmet med afløbspumpe  
og sæbeskuffe, M Touch Pro.



EAN: 4002516431794 / Materiale nummer: 11776110 /  
Gammelt materiale nummer: 51511003EU

Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4

WEEE

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

•

•

•