

## PWM 916 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



- Tromlevolumen 140 l, kapacitet 16.0 kg
- Optimal rengøring & perfekt forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

EAN: 4002516433439 / Materiale nummer: 11776200 /  
Gammelt materiale nummer: 51916013EU

| Konstruktion og udførelse   |                  |
|---|------------------|
| Konstruktion  | Frontbetjent     |
| Serie   | Performance Plus |
| Front   | Rustfrit stål    |
| Betjeningspanelets farve  | Rustfrit stål    |
| Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg                                   | 16,0             |
| Fyldningsforhold  | 1:9              |
| Kapacitet i kg  | 16,0             |
| Tromlevolumen i l   | 140              |
| Døråbning [Ø] i mm  | 415              |
| Døråbningsvinkel i grader   | 180              |
| Dørens yderposition   | højre            |
| Automatisk dørlås   | •                |
| Innovativt design af vaskekar   | •                |
| Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer  | •                |
| Patenteret SoftCare-tromle 2.0  | •                |
| Anvendelse  |                  |
| Egnet til hoteller og restaurationsbranchen   | •                |
| Egnet til ældrecentre og plejehjem  | •                |
| Egnet til facility management   | •                |
| Egnet til møntvaskerier   | •                |
| Egnet til boligvaskerier og kollegier   | •                |
| Egnet til tekstilrengøring  | •                |
| Egnet til vaskerier   | •                |
| Egnet til håndværksbranchen   | •                |
| Egnet til brandvæsenet og redningstjenester   | •                |
| Egnet til stutier og ridehaller   | •                |
| Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner                                   | •                |
| Egnet til sygehuse  | •                |
| Egnet til campingpladser  | •                |
| Egnet til idrætsklubber   | •                |
| Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness  | •                |
| Egnet til læge- og tandlægepraksisser   | •                |
| Egnet til petrokemisk industri  | •                |
| Egnet til fødevarerindustrien   | •                |
| Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser                                       | •                |
| Egnet til offentlige institutioner  | •                |
| Effektdata  |                  |
| Godkendt virkning mod virus   | •                |
| Testet hygiejne   | •                |
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg                           | 6,20             |
| Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg                       | 0,14             |
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg                           | 5,90             |
| Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg                       | 0,06             |
| Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l  | 99,2             |
| Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l     | 182,2            |
| Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh                                    | 2,24             |
| Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh | 3,21             |

PWM 916 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516433439 / Materiale nummer: 11776200 /

Gammelt materiale nummer: 51916013EU

|  |                    |
|--|--------------------|
| Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand                                     | 49                 |
| Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l   | 94,4               |
| Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet<br>Mopper standard 60 °C i l     | 178,1              |
| Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh                                       | 0,96               |
| Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet<br>Mopper standard 60 °C i kWh | 1,33               |
| Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand   | 43                 |
| Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l                             | 92,8               |
| Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh                         | 1,60               |
| Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand                  | 34                 |
| Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l                             | 91,2               |
| Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh                         | 0,48               |
| Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand         | 32                 |
| Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet<br>Mopper Standard 60 °C i min.   | 53                 |
| Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet<br>Mopper standard 60 °C i min.   | 47                 |
| Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %  | 48                 |
| Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %   | 44                 |
| Restfugtighed ved rengøring af klude i %   | 25                 |
| Centrifugeringshastighed i o/m   | 1075               |
| g-faktor   | 462                |
| Testede driftstimer  | 30000              |
| <b>Styring</b>   |                    |
| Styringstype   | M touch Pro Plus   |
| Programindstilling   | Frit programmerbar |
| Maks. startforvalg i timer   | Kan vælges frit    |
| Resttidsvisning  | •                  |
| Visning af programforløb   | •                  |
| Indstilleligt displaysprog   | •                  |
| <b>Grund-/målgruppeprogrammer</b>  |                    |
| Grundprogrammer  | •                  |
| <b>Dosering</b>  |                    |
| Sæbeskuffe   | 3 rum              |
| Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]                              | 12                 |
| Registrering af manglende middel / tom beholder  | •                  |
| <b>Standard eltilslutning</b>  |                    |
| Opvarmningsform  | EI                 |
| Eltilslutning  | 3N AC 400V 50HZ    |
| Varmeeffekt el i kW  | 14,00              |
| Samlet tilslutning i kW  | 14,60              |
| Sikring i A  | 25                 |
| <b>Mulig spændingsvariant 1</b>  |                    |
| Eltilslutning  | 3N AC 400V 60HZ    |
| Varmeeffekt i kW   | 14,00              |
| Samlet tilslutning i kW  | 14,60              |

PWM 916 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.

EAN: 4002516433439 / Materiale nummer: 11776200 /

Gammelt materiale nummer: 51916013EU

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Sikring i A                                   | 25                            |
| <b>Vandtilslutning/-afløb</b>                 |                               |
| Koldt vand [antal]                            | 3 x 1/2" med 3/4" forskruring |
| Varmt vand [antal]                            | 1x 1/2" med 3/4" forskruring  |
| Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]             | 2 x 1/2" med 3/4" forskruring |
| Afløbsventil                                  | DN 70                         |
| <b>Mål og vægt</b>                            |                               |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                | 1705                          |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm               | 924                           |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                | 835                           |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm               | 1862                          |
| Udvendigt mål, bruttbredde i mm               | 1090                          |
| Udvendigt mål, bruttdybde i mm                | 1130                          |
| Nettovægt i kg                                | 387,0                         |
| Bruttovægt i kg                               | 408                           |
| Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>    | 5581                          |
| <b>Emissionsværdier</b>                       |                               |
| Lydniveau på arbejdsplads                     | 65 dB(A) re 20 µPa            |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t              | 6,48                          |
| <b>Udstyr</b>                                 |                               |
| Patenteret for-afvanding                      | •                             |
| Patenteret behandling af klude                | •                             |
| Tredimensionel ubalanceovervågning            | •                             |
| Desinfektionsskylling                         | •                             |
| Effektive ribber                              | •                             |
| EcoSpeed                                      | •                             |
| Fjeder i fjeder-system                        | •                             |
| Temperaturovervågning                         | •                             |
| Specialvarmelegemer                           | •                             |
| Mængdeautomatik Plus                          | •                             |
| Volumenstrømmåler (ekstraudstyr)              | •                             |
| Vægtsokkel                                    | •                             |
| Efterfyldning af tekstiler                    | •                             |
| Programvalg via farvesymboler                 | •                             |
| Nødstopkontakt                                | •                             |
| Tilbehør, der er produktafhængigt             | •                             |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>          |                               |
| Genbrugsandel i %                             | 92                            |
| <b>Tilslutningsmuligheder</b>                 |                               |
| Betalingsystem (ekstraudstyr)                 | •                             |
| Optisk grænseflade for serviceadgang          | •                             |
| Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr) | •                             |
| Vandgenanvendelse (ekstraudstyr)              | •                             |
| LAN   | •                             |
| Wi-fi   | •                             |
| Connector Box                                 | •                             |
| <b>Kapacitet</b>                              |                               |
| Åndedrætsværn [antal]                         | 13                            |

PWM 916 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516433439 / Materiale nummer: 11776200 /

Gammelt materiale nummer: 51916013EU

|  |     |
|--|-----|
| Brandhjelme [antal]                                  | 4   |
| Beskyttelsesdragter [antal]                          | 2   |
| Beskyttelsesjakker [antal]                           | 3   |
| Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]            | 1   |
| Syntetiske dyner [antal]                             | 1   |
| Syntetiske puder [antal]                             | 3   |
| Fjerdyner [antal]                                    | 1   |
| Fjerpuder [antal]                                    | 3   |
| Aftøringsklude, 22 g [antal]                         | 355 |
| Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]                   | 82  |
| Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]                   | 71  |
| Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]               | 130 |
| Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]               | 91  |
| Mopps, Office, 100 g [Anzahl]                        | 160 |
| Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]                      | 105 |
| Sommerdækkener til heste [antal]                     | 3   |
| <b>Normer og godkendelser</b>                        |     |
| CE   | •   |
| VDE-EMC  | •   |
| VDE  | •   |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4                     | •   |
| WEEE   | •   |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG | •   |