

PWM 912 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



- Optimal rengøring & perfekt forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Tromlevolumen 110 l, kapacitet 12,0 kg
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås

EAN: 4002516434146 / Materiale nummer: 11778000 /

Gammelt materiale nummer: 51912013EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	12,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	12,0
Tromlevolumen i l	110
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Innovativt design af vaskekar	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0	•
Anvendelse	
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætssklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,14
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	5,90
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	74,4
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	142,2
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,68
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	2,50

PWM 912 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516434146 / Materiale nummer: 11778000 /

Gammelt materiale nummer: 51912013EU

Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	49
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	70,8
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	139,9
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,72
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	1,00
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	42
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	69,6
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,20
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	34
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	68,4
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,36
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	31
Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper Standard 60 °C i min.	54
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i min.	47
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	48
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	44
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	25
Centrifugeringshastighed i o/m	1150
g-faktor	458
Testede driftstimer	30000
Styring	
Styringstype	M touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Grund-/målgruppeprogrammer	
Grundprogrammer	•
Dosering	
Sæbeskuffe	3 rum
Maksimalt tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
Standard etilslutning	
Opvarmningsform	EI
Etilslutning	3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i kW	9,00
Samlet tilslutning i kW	9,60
Sikring i A	16
Mulig spændingsvariant 1	
Etilslutning	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Samlet tilslutning i kW	9,60

PWM 912 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.

EAN: 4002516434146 / Materiale nummer: 11778000 /

Gammelt materiale nummer: 51912013EU

Sikring i A	16
Vandtilslutning/-afløb	
Koldt vand [antal]	3 x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" forskruring
Afløbsventil	DN 70
Mål og vægt	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1640
Udvendigt mål, nettobredde i mm	799
Udvendigt mål, nettodybde i mm	924
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1792
Udvendigt mål, bruttbredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttdybde i mm	1130
Nettovægt i kg	316,0
Bruttovægt i kg	336
Maksimal gulvbelastning i N/m ²	4843
Emissionsværdier	
Lydniveau på arbejdsplads	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,48
Udstyr	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylling	•
Effektive ribber	•
EcoSpeed	•
Fjeder i fjeder-system	•
Temperaturovervågning	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler (ekstraudstyr)	•
Vægtsokkel	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Genbrugsandel i %	91
Tilslutningsmuligheder	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr)	•
Vandgenanvendelse (ekstraudstyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
Kapacitet	
Åndedrætsværn [antal]	10

PWM 912 [EL DV DD WP]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet

med sæbeskuffe, vejesokkel, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516434146 / Materiale nummer: 11778000 /

Gammelt materiale nummer: 51912013EU

Brandhjelme [antal]	3
Beskyttelsesdragter [antal]	2
Beskyttelsesjakker [antal]	3
Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]	1
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftøringsklude, 22 g [antal]	289
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	64
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	56
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	100
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	72
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	120
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	80
Sommerdækkener til heste [antal]	2
Normer og godkendelser	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•