

## PWM 912 [EL DV DD ST]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, taphane, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



- Tromlevolumen 110 l, kapacitet 12.0 kg
- Optimal rengøring & perfekt forbrug – innovativ teknik fra Miele
- Optimal betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Pro Plus
- Enkel og sikker betjening med automatisk dørlås
- Fremtidssikret trådløs nettilslutning

EAN: 4002516434160 / Materiale nummer: 11778040 / Gammelt materiale nummer: 51912002EU

Konstruktion og udførelse	
Konstruktion	Frontbetjent
Serie	Performance Plus
Front	Rustfrit stål
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Maks. kapacitet ved et fyldningsforhold på 1:9 i kg	12,0
Fyldningsforhold	1:9
Kapacitet i kg	12,0
Tromlevolumen i l	110
Døråbning [Ø] i mm	415
Døråbningsvinkel i grader	180
Dørens yderposition	højre
Automatisk dørlås	•
Innovativt design af vaskekar	•
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer	•
Patenteret SoftCare-tromle 2.0 i rustfrit stål	•
Anvendelse	
Egnede til hotel- og restaurationsbranchen	•
Egnet til ældrecentre og plejehjem	•
Egnet til facility management	•
Egnet til møntvaskerier	•
Egnet til boligvaskerier og kollegier	•
Egnet til tekstilrengøring	•
Egnet til vaskerier	•
Egnet til håndværksbranchen	•
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester	•
Egnet til stutier og ridehaller	•
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner	•
Egnet til sygehuse	•
Egnet til campingpladser	•
Egnet til idrætsklubber	•
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness	•
Egnet til læge- og tandlægepraksisser	•
Egnet til petrokemisk industri	•
Egnet til fødevarerindustrien	•
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser	•
Egnet til offentlige institutioner	•
Effektdata	
Godkendt virkning mod virus	•
Testet hygiejne	•
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg	6,20
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg	0,14
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg	5,90
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg	0,06
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l	74,4

## PWM 912 [EL DV DD ST]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, taphane, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516434160 / Materiale nummer: 11778040 / Gammelt materiale nummer: 51912002EU

Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	142,2
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,68
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	2,50
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand	49
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l	70,8
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i l	139,9
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,72
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i kWh	1,00
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand	42
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l	69,6
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh	1,20
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand	34
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l	68,4
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh	0,36
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand	31
Programtid ved tilslutning til koldt vand i programmet Mopper Standard 60 °C i min.	54
Programtid med tilslutning til varmt vand i programmet Mopper standard 60 °C i min.	47
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i %	46
Restfugtighed ved varmt sluts skyl i %	42
Restfugtighed ved rengøring af klude i %	25
Centrifugeringshastighed i o/m	1205
g-faktor	504
Testede driftstimer	30000
<b>Styring</b>	
Styringstype	M touch Pro Plus
Programindstilling	Frit programmerbar
Maks. startforvalg i timer	Kan vælges frit
Resttidsvisning	•
Visning af programforløb	•
Indstilleligt displaysprog	•
Mulighed for indtastning af vægtfør programstart	•
<b>Grund-/målgruppeprogrammer</b>	
Grundprogrammer	•
<b>Dosering</b>	
Sæbeskuffe	3 rum
Maksimale tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal]	12
Registrering af manglende middel / tom beholder	•
<b>Standard eltilslutning</b>	
Opvarmningsform	EI
Elttilslutning	3N AC 400V 50HZ

## PWM 912 [EL DV DD ST]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, taphane, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.

EAN: 4002516434160 / Materiale nummer: 11778040 /  
Gammelt materiale nummer: 51912002EU

Varmeeffekt el i kW	9,00
Samlet tilslutning i kW	9,60
Sikring i A	16
<b>Mulig spændingsvariant 1</b>	
Eltilslutning	3N AC 400V 60HZ
Varmeeffekt i kW	9,00
Samlet tilslutning i kW	9,60
Sikring i A	16
<b>Vandtilslutning/-afløb</b>	
Koldt vand [antal]	3 x 1/2" med 3/4" forskruining
Varmt vand [antal]	1x 1/2" med 3/4" forskruining
Hårdt vand (ekstraudstyr) [antal]	2 x 1/2" med 3/4" forskruining
Afløbsventil	DN 70
<b>Mål og vægt</b>	
Udvendigt mål, nettohøjde i mm	1350
Udvendigt mål, nettobredde i mm	837
Udvendigt mål, nettodybde i mm	924
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm	1480
Udvendigt mål, bruttobredde i mm	1090
Udvendigt mål, bruttodybde i mm	1130
Nettovægt i kg	271,0
Bruttovægt i kg	290
Maksimal gulvbelastning i N	4402
<b>Emissionsværdier</b>	
Lydniveau på arbejdsplads	65 dB(A) re 20 µPa
Varmeafgivelse til rummet i MJ/t	6,48
<b>Udstyr</b>	
Patenteret for-afvanding	•
Patenteret behandling af klude	•
Tredimensionel ubalanceovervågning	•
Desinfektionsskylling	•
Effektive ribber	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Fjeder i fjeder-system	•
Temperaturovervågning	•
Udtagssted for sæbevand	•
Specialvarmelegemer	•
Mængdeautomatik Plus	•
Volumenstrømmåler (ekstraudstyr)	•
Sokkel med integreret vejesystem (option)	•
Efterfyldning af tekstiler	•
Programvalg via farvesymboler	•
Effektiv centrifugering	•
Nødstopkontakt	•
Tilbehør, der er produktafhængigt	•

## PWM 912 [EL DV DD ST]

Professionel vaskemaskine, elopvarmet med sæbeskuffe, taphane, M Touch Pro Plus - frit programmerbar.



EAN: 4002516434160 / Materiale nummer: 11778040 /  
Gammelt materiale nummer: 51912002EU

<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Genbrugsandel i %	91
<b>Tilslutningsmuligheder</b>	
Betalingsystem (ekstraudstyr)	•
Optisk grænseflade for serviceadgang	•
Spidsbelastningsafbryder / energistyring (ekstra)	•
Vandgenanvendelse (ekstraudstyr)	•
LAN	•
Wi-fi	•
Connector Box	•
<b>Kapacitet</b>	
Åndedrætsværn [antal]	10
Brandhjelme [antal]	3
Beskyttelsesdragter [antal]	2
Beskyttelsesjakker [antal]	3
Kemikaliebeskyttelse for jakkesæt [antal]	1
Syntetiske dyner [antal]	1
Syntetiske puder [antal]	2
Fjerdyner [antal]	1
Fjerpuder [antal]	2
Aftøringsklude, 22 g [antal]	289
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]	64
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]	56
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]	100
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]	72
Mopps, Office, 100 g [Anzahl]	120
Mopps, Stairway, 150 g [Anzahl]	80
Sommerdækkener til heste [antal]	2
<b>Normer og godkendelser</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4	•
WEEE	•
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG	•