

G 7118 SCU XXL AutoDos

Opvaskemaskine til underbygning XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Bedste resultater på under en time – QuickPowerWash
- Friskvandsopvaskemaskine – fra 6.0 l i Automatic-programmet
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose



EAN: 4002516437086 / Materiale nummer: 11781270 /
Gammelt materiale nummer: 21711837NER

Konstruktion	
Opvaskemaskine til underbygning	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
XXL-opvaskemaskine	•
Design	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål CleanSteel
Betjeningspanel	Lige panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
Komfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	Display
Indstilling af sprog i display	•
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	B
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,64
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	64
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,40
ECO-programmets varighed i minutter	199
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
Resultat	
Friskvandsopvaskemaskine	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
Aktiv kondens tørring	•
BrilliantGlassCare	•
Opvaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
Automatic skåne	•
Ekstra lydsvag 39 dB(A)	•
Maskinpleje	•

G 7118 SCU XXL AutoDos

Opvaskemaskine til underbygning XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.




EAN: 4002516437086 / Materiale nummer: 11781270 /
Gammelt materiale nummer: 21711837NER

Tilvalg	
AutoDos	•
Ekspres	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
Kurvedesign	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	ComfortPlus
Antal kuverter	14
Sikkerhed	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Børnesikring	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	845
Nichehøjde i mm maks.	910
Nichedybde i mm	570
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	845
Maskindybde i mm	570
Maskindybde i cm ved åben dør	120,5
Nettovægt i kg	49,5
Samlet tilslutningsværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Tilgængelige displaysprog	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english, español, français (FR), norsk, suomi, svenska
Medfølgende tilbehør	
1 x PowerDisk	•
Voucher til 6 x PowerDisk	•

G 7118 SCU XXL AutoDos

Opvaskemaskine til underbygning XXL

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



G7000, NER, built under, XXL, dishwasher, 60cm
(installation drawing)