

KMDA 7476 FL

Induktionskogeplade med emhætte

med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder og emhætte i plan med bordpladen



- Masser af plads – 4 store kogezone inkl. 2 PowerFlex XL-områder
- Elegant design – emudledning i plan med bordpladen
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus
- Energibesparende og lydsvag – effektiv ECO-motor

A++

EAN: 4002516451044 / Materiale nummer: 11790020 / Gammelt materiale nummer: 26747672DFS

Konstruktion	
Induktionskogeplade med emhætte	•
Opvarmningsformer	
Udluftning til det fri med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recirkulation med ekstra tilbehør	Kan omstilles
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DUU 1000-2
Design	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Rustfrit stål
Kogezoneudstyr	
Antal kogezone	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal kogegrej	4
PowerFlex-kogeområder	
Antal	4
Type	PowerFlex XL-kogezone
Diameter i mm	Ø 150 – 230
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
TwinBooster i W	3650
1. Kogezone/kogeområde	
Position	til venstre
Art	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	230x460
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
2. Kogezone/kogeområde	
Position	til højre
Type	PowerFlex XL-kogeområde
Størrelse i mm	230x460
Maks. Booster-effekt i W	4800
Maks. ydeevne i W	3400
Maks. TwinBooster-effekt i W	7300
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Digital visning af effektrin	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Varmholdning	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Permanent gryderegistrering	•

KMDA 7476 FL

Induktionskogeplade med emhætte

med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder og emhætte i plan med bordpladen



EAN: 4002516451044 / Materiale nummer: 11790020 /

Gammelt materiale nummer: 26747672DFS

Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Lock&Wipe	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•

Effektivitet og bæredygtighed

Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
ECO-Motor	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	27,6
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	-
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	A

Plejekomfort

Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
------------------------------------	---

Filtersystem

EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
---	---

Udluftning

Luftydelse trin min. (m ³ /h) iht. EN 61591	160
Luftydelse trin maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	490
Luftydelse, boostertrin (m ³ /h) i henhold til EN 61591	580
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	69,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	73,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	31,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	73,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-2-13	60,0

Recirkulation

Luftydelse trin min. (m ³ /h) iht. EN 61591	105
Luftydelse trin maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	410
Luftydelse boostertrin 1 (m ³ /t) iht. EN 61591	510
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	43,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	29,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	76,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	56,0
Lydniveau boostertrin 1 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	62,0

Sikkerhed

Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret kølebæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tilslutning til vindueskontakt	•

KMDA 7476 FL

Induktionskogeplade med emhætte

med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder og emhætte i plan med bordpladen



EAN: 4002516451044 / Materiale nummer: 11790020 /


Gammelt materiale nummer: 26747672DFS

Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	200
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	200
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	20
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Tilslutningsledningens længde i m	2
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja

KMDA 7476 FL


Induktionskogeplade med emhætte

med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder og emhætte i plan med bordpladen




KMDA 7774 FL (skitse)


- 1) Foran, 2) Den aftagelige opsamlingsbeholder skal være tilgængelig efter indbygning, 3) Nettilslutningsboks med netledning, L = 1440 mm, 4) Trinfræsning, 5) Trælister (medfølger ikke ved levering), 6) Udluftningstilslutning bagpå >220-222 x 89-90 / R1-R19 (standard), 7) Udluftningstilslutning til højre >220-222 x 89-90 / R1-R19 (ombygning kræves), 8) Udluftningstilslutning til venstre >220-222 x 89-90 / R1-R19 (ombygning kræves)




KMDA 7633 FL, KMDA 7634 FL, KMDA 7476 FL – frameless supported (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 Built-in version 1 (Installation drawing)




KMDA 7633 KMDA 7634, KMDA 7476 - Built-in version 6 (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version (Installation drawing)




KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 7 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 2 (Installation drawing)






KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 5 (Installation drawing)

KMDA 7476 FL

Induktionskogeplade med emhætte





med to ekstra store PowerFlex XL-kogeområder og emhætte i plan med bordpladen



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 8 (Installation drawing)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 10 (Installation drawing)



KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 11 (Installation drawing)

KMDA 7633, KMDA 7634, KMDA 7476 - built-in version 11 (Installation drawing)