

## PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professionel varmepumpetørretumbler med effektiv varmepumpe APDR 901 med det laveste energiforbrug - kræver ikke udluftning.



- Tromlevolumen 325.00 l , kapacitet 13.0 kg – 18.0 kg
- Enestående skånsom tøjvask – SoftCare-tromle
- Automatisk varmevekslerrensning takket være StreamClean-metoden
- 60 % lavere energiforbrug end aftrækstørretumblerer\*
- Fremtidssikret trådløs netforbindelse
- Billede med tørretumbler med varmepumpemodul, bestilles separat

\* Varmepumpetørretumbler har et op til 60 % lavere energiforbrug end elopvarmede aftrækstørretumbler.

EAN: 4002516443643 / Materiale nummer: 11795890 / Gammelt materiale nummer: 52918007EU

| Konstruktion og udførelse                           |                            |
|---|----------------------------|
| Konstruktion  | Frontbetjent               |
| Serie   | Performance Plus           |
| Front   | Rustfrit stål              |
| Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:25     | 13,0                       |
| Fyldningsmængde ved et fyldningsforhold på 1:18     | 18,0                       |
| Tromlevolumen i l                                   | 325,00                     |
| Tørresystem   | Varmepumpe                 |
| Døråbning [Ø] i mm                                  | 520                        |
| Døråbningsvinkel i grader                           | 180                        |
| Dørens yderposition                                 | venstre                    |
| Fleksibel dørhængsel                                | •                          |
| SoftCare-tromle i rustfrit stål                     | Ja                         |
| Anvendelse  |                            |
| Egnet til hoteller og restaurationsbranchen         | •                          |
| Egnet til ældrecentre og plejehjem                  | •                          |
| Egnet til facility management                       | •                          |
| Egnet til møntvaskerier                             | •                          |
| Egnet til private boliger og kollegier              | •                          |
| Egnet til tekstilrensning                           | •                          |
| Egnet til vaskerier og rullestuer                   | •                          |
| Egnet til brandvæsenet og retnings tjenester        | •                          |
| Egnet til stutier og ridehaller                     | •                          |
| Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner | •                          |
| Egnet til sygehuse                                  | •                          |
| Egnet til idrætsklubber                             | •                          |
| Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness      | •                          |
| Egnet til læge- og tandlægepraksisser               | •                          |
| Egnet til petrokemisk industri                      | •                          |
| Egnet til fødevarerindustrien                       | •                          |
| Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser     | •                          |
| Egnet til offentlige institutioner                  | •                          |
| Effektdata  |                            |
| Maksimal fordampningseffekt i l/t                   | 10,90                      |
| Specifikt energiforbrug i kWh/kg                    | 0,21                       |
| Programvarighed i min.                              | 39                         |
| Levetid i tørringsforløb                            | 40000                      |
| Styring   |                            |
| Styringstype  | M Touch Pro                |
| Programindstilling                                  | Programmerbar              |
| Programindstilling                                  | Restfugtighedsstyret       |
| Maks. startforvalg i timer                          | 24                         |
| Resttidsvisning                                     | •                          |
| Visning af programforløb                            | •                          |
| Indstilleligt displaysprog                          | •                          |
| Standard ilttilslutning                             |                            |
| Opvarmningsform                                     | Varmepumpe med CleanStream |
| Eltilslutning                                       | 3N AC 400V 50HZ            |
| Varmeeffekt el i kW                                 | 0,00                       |

## PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professionel varmepumpetørretumbler med effektiv varmepumpe APDR 901 med det laveste energiforbrug - kræver ikke udluftning.



EAN: 4002516443643 / Materiale nummer: 11795890 / Gammelt materiale nummer: 52918007EU

|   |                    |
|---|--------------------|
| Varmeeffekt for varmepumpe i kW                       | 10,00              |
| Samlet tilslutning i kW                               | 5,10               |
| Sikring i A   | 16                 |
| <b>Mål og vægt tørretumbler</b>                       |                    |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                        | 1400               |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                       | 906                |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                        | 1035               |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm                       | 1526               |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm                      | 1090               |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm                       | 1125               |
| Nettovægt i kg  | 169,5              |
| Bruttovægt i kg                                       | 183                |
| Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>            | 1928               |
| <b>Mål/vægt for varmepumpemodul</b>                   |                    |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm                        | 1370               |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm                       | 906                |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm                        | 426                |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm                       | 1530               |
| Nettovægt i kg  | 159,5              |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm                      | 1000               |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm                       | 800                |
| Bruttovægt i kg                                       | 201,0              |
| Maksimal gulvbelastning i N/m <sup>2</sup>            | 1652               |
| <b>Emissionsværdier</b>                               |                    |
| Lydniveau på arbejdsplads                             | 53 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/t                      | 4,50               |
| <b>Udstyr</b>   |                    |
| StreamClean (rengøring med varmeveksling)             | •                  |
| Intelligent tromlereversering                         | •                  |
| Aksial luftstyring                                    | •                  |
| Frugfilter med stor overflade                         | •                  |
| PerfectDry  | •                  |
| SoftLift-ribber                                       | •                  |
| Kommunikationsskakt                                   | •                  |
| Nødstopkontakt  | •                  |
| Tilbehør, der er produktafhængigt                     | •                  |
| <b>Effektivitet og bæredygtighed</b>                  |                    |
| Kølemiddel  | R450a              |
| Drivhuspotentiale i kølemiddel i kg CO <sub>2</sub> e | 605                |
| Drivhuspotentiale i maskine i kg CO <sub>2</sub> e    | 1936               |
| <b>Tilslutningsmuligheder</b>                         |                    |
| Betalingsystem (ekstraudstyr)                         | •                  |
| Optisk grænseflade for serviceadgang                  | •                  |
| Frakobling ved spidsbelastning/energistyning          | •                  |
| Wi-fi tørretumbler                                    | •                  |
| Connector Box   | •                  |
| LAN-modul (ekstraudstyr)                              | •                  |
| <b>Kapacitet</b>                                      |                    |
| Beskyttelsesmasker [antal]                            | 12                 |
| Beskyttelsesdragter [antal]                           | 2                  |
| Beskyttelsesjakker [antal]                            | 3                  |

## PDR 918 HP [EL APDR 901]

Professionel varmepumpetørretumbler med effektiv varmepumpe APDR 901 med det laveste energiforbrug - kræver ikke udluftning.



EAN: 4002516443643 / Materiale nummer: 11795890 /  
Gammelt materiale nummer: 52918007EU

|  |     |
|--|-----|
| Syntetiske dyner [antal]                             | 1   |
| Syntetiske puder [antal]                             | 3   |
| Fjerdyner [antal]                                    | 1   |
| Fjerpuder [antal]                                    | 3   |
| Aftøringsklude, 22 g [antal]                         | 295 |
| Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal]                   | 68  |
| Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal]                   | 59  |
| Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal]               | 108 |
| Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal]               | 76  |
| Sommerdækkener til heste [antal]                     | 3   |
| <b>Normer og godkendelser</b>                        |     |
| CE   | •   |
| VDE  | •   |
| VDE-EMC  | •   |
| Beskyttelse mod vandsprøjt IP X4                     | •   |
| WEEE   | •   |
| UKCA   | •   |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG | •   |