

## Triflex HX2 Runner

### Ledningsfri støvsuger

### Triflex HX2 Runner med ekstra batteri og håndholdt møbelbørste



- Elektrobørste med LED-lys og auto genkendelse af gulvbelægning
- 99,999 %\* støvopsamlingssevne med HEPA<sup>®</sup>-filter
- Stærkeste Miele-støvsuger\*\*
- Patenteret\*\*\* 3-i-1-design til alsidig rengøring
- To VARTA li-ion-batterier hver med op til 60 min. programtid\*\*\*\*

\* IEC 62885-4

\*\* Rengøringseffekt i forhold til en Miele-støvsuger Complete C3 (SGEF3) med turbobørste STB 305-3 (støvopsamling fra tæpper og hårde gulve med revner, fiberopsamling fra tæpper). Iht. IEC62885-2.

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* Gælder for sugetrin 1 uden tilsluttet elektrobørste Multi Floor XXL

EAN: 4002516445920 / Materiale nummer: 11806030 / Gammelt materiale nummer: 41OML531EU1

<b>Konstruktion</b>	
Ledningsfri støvsuger	•
Produkttype	Triflex HX2
Produkttype	SOML5
Kabinetfarve	Obsidiansort
<b>Rengøring</b>	
Vortex-teknologi	•
Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 435	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Elektronisk sugestyrkeregulering	3-trins skydereulator
Genopladeligt Li-Ion-batteri	•
3-i-1-funktion	•
<b>Effektivitet og holdbarhed</b>	
Nominelt energiforbrug i W	192
<b>Filtersystem</b>	
ComfortClean	•
Filter	HEPA Lifetime-filter
Støvbeholdervolumen i l	0,5
<b>Tekniske data</b>	
Batteritype	Li-ion
Nominal kapacitet for batteri i mAh	2500
Lydstyrke i dB	77,0
Bredde i mm	260
Højde i mm	1297
Vægt i kg	3,6
Volt	25,2
Driftstid MIN-trin PowerUnit solo	2 x 60
Driftstid MIN-trin med elektrobørste	2 x 30
Driftstid MAKS-trin med elektrobørste	2 x 14
Kapacitet i m <sup>2</sup>	2 x 125
Opladningstid i min.	240
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Tre dele tilbehør	integreret vægbeslag
Fugemundstykke	•
Afstøvningsbørste med forlængerstykke med kunststofbørste	•
Møbelmundstykke XXL SPD 20	•
Elektrobørste Electro Compact SEB 23	•
Elektrobørste Multi Floor XXL SEB 435 med BrilliantLight	•
Værktøj til rengøring	Nej
Vægbeslag	•
Netdel	•
Ekstra batteri	•
Carpet Care Tool	•